



**Målskjema AL-trac™ modellene**

Navn bruker:		
Mail:		
Mobil:		
Sett kryss	Varenr.	Beskrivelse
	A-1	<b>AL-trac™</b> Komplet vinterpakke med langrennsski, støtteski og pulkdrag
	A-2	<b>AL-trac™</b> vinterpakke A-1 + ståbrett og snowblades
	A-3	<b>AL-trac™ Besseggen</b> multivogn standard med offroadhjul og fjelltrekksett
	520-0	Multivogn str. 0, setebredde = 24, setedybde = 25, rygghøyde = 25
	520-1	Multivogn str. 1, setebredde = 28, setedybde = 32, rygghøyde = 38
	520-2	Multivogn str. 2, setebredde = 32, setedybde = 28, rygghøyde = 38
	520-3	Multivogn str. 3, setebredde = 36, setedybde = 34, rygghøyde = 38
	520-4	Multivogn str. 4, setebredde = 38, setedybde = 40, rygghøyde = 38
	520-5	Multivogn str. 5, setebredde = 42, setedybde = 28, rygghøyde = 38
	520-X-4	Multivogn str. 4X, setebredde = 38, setedybde = 40, rygghøyde = 70
	520-X-5	Multivogn str. 5X, setebredde = 45, setedybde = 45, rygghøyde = 70
	611-HØY-RYGG	Tillegg for Aktivsete høy rygg
	97306-43	Modulrygg, setebredde = 43, setedybde/høyde er justerbart. Rygg og setepute Netti
	525	Tiltplate 8-28 grader
<b>Seter tilpasses etter mål</b>		
	A-4	A-3 <b>AL-trac™ Besseggen</b> + <b>AL-trac™ Fjellgeita</b>
	A-6	<b>AL-trac™ Fjellgeita</b> , jøggfront og gådrag
	C-3	<b>AL-trac™ AL-trac™</b> multivogn med fatbikehjul
	C-4	C-3 <b>AL-trac™ Glittertind</b> + <b>AL-trac™ Fjellgeita</b>
	L-1	<b>AL-trac™ AL-trac™</b> . Løpevogn med løpefront 28 tommer racing hjul og ledsagerbøyle for løping
	SY-1	<b>AL-trac™ Hanger</b> . Sykkelhenger med drag og feste til vanlig sykkel
	SY-2	<b>AL-trac™ Bergen</b> . Innbygging for <b>AL-trac™ Hanger</b> med vindskjerm og tak
	SY-3	<b>AL-trac™ Bergen</b> barnemodell
	SY-4	<b>AL-trac™ Bergen</b> vinterpolstring underside
	E-1	<b>AL-trac™ Glittertind HD</b> multivogn med vinterpakke (ski, støtteski og drag)
	E-3	<b>AL-trac™ Glittertind HD</b> multivogn med kraftigere rør for belastning opp til 180 Kg.
	E-1	<b>AL-trac™ Glittertind HD</b> multivogn med vinterpakke (ski, støtteski og drag)
	E-3	<b>AL-trac™ Glittertind HD</b> multivogn med kraftigere rør for belastning opp til 180 Kg.
	E-4	E-3 <b>AL-trac™ Glittertind HD</b> + <b>AL-trac™ Fjellgeita</b>
	M-2	Hjelpemotor i drivhjul. Maks gasspådrag = 10 Km/t
	D-1	<b>AL-trac™ Badeanda</b> . Multivogn med badehjul og aksling rør-i-rør
	DRA-1	Dravogn med drag
	DRA-2	Dravogn med fatbikehjul og brems på drag for ledsager


**Målskjema AL-trac™ modellene**
**Tilpassing**

Før opp eventuelle endringer her:

	97500-B-X	Bred front med vinkelstilbart sete hvor benstøtte følger tiltregulering
	97500-B-2	Ekstra bred front med vinkelstilbart sete hvor benstøtte følger tiltregulering
	97321	Fotstøtter som følger tiltregulering i 90 grader. Lengderegulerbare
	97322	Fotstøtter som følger tiltregulering i 70 grader. Lengderegulerbare
	97335	Helt gummibelagt forbrett med rem over bena
	97335-FOT	Helt gummibelagt forbrett skråstilt
	532	Feste for nakkestøtte
	533	Nakkestøtte – Lange vinger
	531	Nakkestøtte – Liten
	530	Nakkestøtte – Sanjex med dreiekule for posisjonering av hodet
	541	Hoftebelte
	548	Brystbelte 10 cm. Neopren velkrofeste
	541-50	Brystbelte smalt 5 cm. Neopren velkrofeste
	9757-1	Neoprenvest str. 1
	9757-2	Neoprenvest str. 2
	9757-3	Neoprenvest str. 3
	543	Ankelholder str. 1
	544	Ankelholder str. 2
	545	Ankelholder str. 3

**Seter**

Ta kontakt for type pute og rygg


**Reservedeler**

	A-116	Låsepinne pulkdrag
	A-115	Låsebolt med låsebøyle til drag og andre deler
	A-117	Låsepinne ståbrett



**Målskjema AL-trac™ modellene**

Oppgi mål på bruker:


A = Armlengde =

B = Rygghøyde =

C = Legglengde =

D = Setedybde til knehase =

E= Setebredde =



Stavmål – Fra øre til sete + 20 cm.

Om bruker er sterk + 25 cm.

Ta også mål fra sete til under armhule for å kappe sete i riktig høyde.

**Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:**

Ledsager 1	Høyde	cm.
Ledsager 2	Høyde	cm.
Ledsager 3	Høyde	cm.

**Annen informasjon:**