



zippie®
by QUICKIE™



Salsam

Explore

your world



Zipppie Salsa M



Topp innendørs manøvrering

- || Liten snuradius på grunn av midthjulsdrevet understell og små ytre mål
- || Kun 60 cm totalbredde gir god tilgjengelighet gjennom dører og andre trange steder

God ytelse og gode kjøreegenskaper utendørs

- || opptil 70 mm kantklatring
- || Hastighet 10 km/t
- || 8° dynamisk stabilitet (14%)
- || Ny teknologi sørger for å redusere rystelser ved kjøring i ulendt terreng
- || Lys som tilbehør
- || Finnes i 2 varianter:
 - Post 23 med tilt som elektrisk funksjon
 - Post 24 med alle elektriske funksjoner

Mange elektriske funksjoner



I post 24 finner du Zippie Salsa M med alle elektriske funksjoner:

- 0° til 30° cog tilt
- Seteløft/tilt modul
- Elektrisk ryggregulering
- Elektrisk benstøtte

Stolen passer godt til:

- Tilpasning med andre faste rygger, f.eks. Jay og alle mulighetene som åpner seg med dem.
- Egner seg godt til oppgradering/spesialtilpasning og bruk av sittemoduler/støp.



Elektronikk

P&GDT's R-net (standard i post 24):

- Mange muligheter for programmering
- Programmerbare knapper. Sunrise patent
- Opp til 6 elektriske setefunksjoner
- Mulighet for å tilpasse unike brukerprofiler
- Mulighet for Bluetooth PC-muskontroll
- Ledsagerstyring som tilbehør

P&GDT's VR-2 elektronikk som standard i Post 23:

- Kraftig 90 A elektronikk som standard.
- Ledsagerstyring som tilbehør
- Mulighet for separat styrepanel for flere elektriske setefunksjoner.



Tekniske spesifikasjoner



Setebredde og dybde kan økes uten behov for nye deler.

Passer utmerket for barn som vokser og trenger større størrelser.

Utsvingbare
sidesøtter
som tilbehør.

Utsvingbart bord
som tilbehør.


Setesystemets justeringer

Setedybde: justerbar fra 30 til 40 cm (i 2 cm trinn)
Setebredde: justerbar fra 30 til 40 cm (i 2 cm trinn)
Setehøyde: 45 - 48 cm avhengig moduler valgt
Setevinkler: justerbart 0°, 3°, 6°, 9°

Rygg høyde: justerbar 38.5; 41 og 43.5 cm
Ryggvinkler: justerbar. -4°, 0°, 4°, 8°, 12°, 16°
Armlensdybde: justerbar fra 23.5 til 30 cm
Armlenshøyde: justerbar fra 17 til 27.5 cm

Salsa M

Totalbredde



60 cm

Total-
lengde m/
bensøttrer
108 cm



Maks helling



8° (14%)

Maks brukervekt



75 kg

Maks kant-
klatring



7 cm

Tekniske data

	Salsa M
Hastighet:	10 km/t
Maks kjørelengde:	26 km (ISO 7176-4)
Batterier:	2 x 55 Ah
Snuradius:	61 cm
Kontrollsystem:	VR2 std på Salsa M t (post 23) kun elektrisk tilt
Kontrollsystem:	R-net std på Salsa M trbl (post24) med alle elektriske funksjoner



Sunrise Medical AS

Dynamitveien 14b,
1400 SKI

Tlf.: +47 66 96 38 00

Fax: +47 66 96 38 80

E-Post: post@sunrisemedical.no

www.SunriseMedical.no