



# Little Wave Clik

Aktiv rullestol med fastramme for barn

etac®



# Little Wave Klik

Aktiv rullestol med fastramme for barn

## Designet for neste generasjon!

Little Wave Klik er en meget brukervennlig og funksjonell rullestol for barn.

Rullestolen har et justeringssystem designet for å gi nøyaktig tilpasning og justering når barnet vokser. Rullestolen er lett å justere for riktig posisjonering. Little Wave Klik gir en optimal og aktiv kjørestilling, og fremmer barnets mobilitet.

Nå er justeringene bare noen enkle "Klik" unna!



Little Wave Klik  
Bildet avviker fra standard konfigurasjon

### **Unikt Klik-system**

Gir stor grad av enkelhet og muligheter.

### **Individuell tilpasning**

Bestilles etter brukers mål og behov.

### **Enkel håndtering**

Nedfellbar rygg låses automatisk for enkel forflytning inn- og ut av bil.

### **Gode løsninger**

Enkle og smarte tilpasningsmuligheter integrert i rullestolen.

### **Passer "alle"**

Setebredde 20-41 cm.  
Setedybde 20-41 cm.  
Maks brukervekt 75 kg.



# Little Wave **Clik** - Muligheter




## Enkel justering

Intuitivt, system for justering av rullestolen. "Smilehull" foran og bak på rammen forenkler og gir en presis og optimal justering. Dette gir riktig posisjonering for en aktiv og uavhengig hverdag.

## Ergonomisk ledsagerhåndtak

Little Wave Clik har et ergonomisk, høydejusterbart ledsagerhåndtak som passer alle!  
Fås som tilbehør.



## Innebygget justering

Setehøyde, bredde, dybde og andre justeringer er bare et Clik fra riktig posisjon. Alle justeringsmuligheter ligger innebygget i rullestolen.

## Vær dynamisk!

Et justerbart, dynamisk femte-hjul gir trygghet og stabilitet. Gjør turer på ustabil underlag til en god opplevelse og hjelper også til ved opptrening av balanse og kontroll over rullestolen.



## Eikebeskyttere

Mulighet for bestilling av eikebeskyttere i 8 ulike design.

Se vårt utvalg på side 5.





# Little Wave Klik

Prisforhandlet i post 12

Rullestolen passer de fra de helt minste barna til unge voksne. Disse barna har behov for en rullestol med gode kjøreegenskaper som imøtekommer en aktiv hverdag.

De kjører ofte mye selv og tilbringer mye tid i rullestolen. Det er viktig med en rammekonstruksjon som tillater en enkel og selvstendig forflytning inn- og ut av rullestolen.

Med en aktiv livsstil skal rullestolen ofte forflyttes inn- og ut av bil.

## Standard konfigurasjon:

- Velcroygg med overdrag
- Sittepute Comfort
- 2 pkt. hoftebelte
- Klesbeskyttere
- Dobbel låsbar rygg
- Drivhjul 22" høytrykk
- Drivringer aluminium
- Cambring 4 grader
- Kneleddsbrems
- Svinghjul 4" poly
- Fotplate regulerbar
- Eikebeskyttere
- Farge: Velg mellom 22 forskjellige farger, se neste side for fargevalg



HMS art. nr.  
221382

Art. nr.  
13790000

# Little Wave Clik


## Mål og vekt

Little Wave Clik		Intervall
Setebredde	20-41 cm	2,5 cm
Setedybde	20-41 cm	1,3 cm
Setehøyde foran	29-51 cm	0,6 cm
Setehøyde bak	29-52 cm	0,6 cm
Legglengde	13,5-45 cm	1,5 cm
Rygghøyde	23-46 cm	2,5 cm
Maks brukervekt	75 kg	
Transportvekt	5,7 kg	

**Krasjtestet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176-19**

## Farger

### Matt finish



### Blank finish



Velg mellom 22 ulike farger  
- uten pristillegg

## Eikebeskyttere Velg mellom 8 forskjellige design



BlueMonster



HavinAHoot



RoboFun



RockinReptiles



TuTuCute



SuperPuppies



FairyGarden



TuxedoTime



## Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se [www.etac.no](http://www.etac.no)



### Fast rygg



### Kjørehåndtak

Enhånds



### Kjørehåndtak

Nedfellbare, sett



### Kjørehåndtak

Doble, sett




### Kjørehåndtak

Ergonomisk




### Armlen

Utsvingbare, par



### Armlen

Oppvippbare, par



### Klesbeskytter, aktiv

Buet, justerbar og buet over



### Avtagbar klesbeskytter

Avtagbar, lettvekt, justerbar, standard



### Dekk

High Pressure  
Street Pneumatic  
Avbildet

Schwalbe  
Marathon Plus Evo  
Poly kompakt

Beskrivelse

Høytrykksdekk, lav rullesmotstand, 1"  
Standard, 1<sup>3/8</sup>"

Lettvektsdekk.  
M/gelinnlegg mot punktering. 1".

Kompakt, 1"



### Drivhjul

Eiker std.

Spinergy Spox  
Avbildet

Spinergy LX

Mag  
m/enhåndsdriфт

Beskrivelse

18", 20", 22", 24"

Meget lette og stive. 22", 24"  
Kan fås med fargede eiker.

Ekstremt lette og stive.  
22", 24".  
Kan fås med fargede eiker.

4 store eiker. 20", 22".  
Kan fås med fargede eiker



### Drivringer

Aluminium  
Avbildet

Plastbelagt

Natural Fit  
standard

Natural Fit LT  
Super Grip

Mikrogrep,  
friksjonstape

Beskrivelse

Standard.  
18", 20", 22", 24"

For bedre grep.  
18", 20", 22", 24"

Integrert drivring for bedre grep.  
Finnes i fire utgaver.  
22", 24"

Integrert drivring for bedre grep.  
22", 24"

Friksjonstape som limes på drivrin-  
gen. For bedre grep under fuktige  
forhold.  
18", 20", 22", 24"



### Bremser

Kneledd skyv

Kneledd skyv

Kneledd, trekk

Forlengerstag til  
kneledd

Saksebrems  
lavprofil

Saksebrems  
under setet

Saksebrems kort

Beskrivelse

Skyv for å låse. Standard på  
stolen. Avbildet øverst.

Skyv for å låse.  
Flukter med rammen.

Trekk m/forlenger. Trekk for å  
låse. Brukes v/ nedsatt kraft.

Skyv og trekk.  
Brukes ved nedsatt kraft.

Lavprofil  
Avbildet nederst.

Håndtak under setet.

Med kort vandring



## Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se [www.etac.no](http://www.etac.no)



### Svinghjul

	Beskrivelse
Lighted rollerblade	Med lys. 3", 4". Avbildet øverst.
Rollerblade	3", 4".
Poly (std )	1"
Poly	1,5"
Poly aluminiums- felg	1". Avbildet modell nederst
Softroll aluminium	3", 4", 5", 6"
Luft	1 1/4"



### Svinghjulsgaffel

	Beskrivelse
Standard	Avbildet modell
Ensidig innfesting	
Frog legs Ultra Sports	Dynamisk m/støtdemping, sort



### Tippekriking

	Beskrivelse
Standard	Sett
5. hjul	Roterende 5. hjul, sentermontert Avbildet.
Dynamisk 5. hjul	Dynamisk 5. hjul sentermontert



### Fotplate

	Beskrivelse
Flip opp	Høymontert, aluminium




### Fotplate

	Beskrivelse
Høymontert	Regulerbar, aluminium



### Fotplate

	Beskrivelse
Vinkeljusterbar	Regulerbar, aluminium



### Fotplate, regulerbar, forhøyet, aluminium

	Beskrivelse
Forhøyet	Regulerbar, aluminium



### Transportbeslag

	Beskrivelse
	For transport i bil



### Utløserwire for rygg

	Beskrivelse
	Fås i ulike farger



### Krykkeholder

	Beskrivelse
Krykkeholder	Monteres bak på rullestolen



### Leggbånd

	Beskrivelse
Avbildet	Velcrobånd. Justerbart.
Polstret	Velcrobånd, justerbart



### Eikebeskytter, standard

	Beskrivelse
Standard	Leveres i sort eller hvit



### Verktøysett

	Beskrivelse
Standard	Leveres standard til alle nye stoler



### Oppbevaring

	Beskrivelse
Ryggsekk	For montering på rullestol.
Veske	Avtagbar. Festes under setet. 15x20 cm.



## Ki Mobility

Little Wave Klik fra Ki Mobility er et nytt bekjentskap i det norske markedet. Ki Mobility ble startet i 2006, og har i løpet av disse årene etablert seg blant de største produsentene av manuelle rullestoler i USA og flere andre land. Ki kommer av det greske ordet som betyr "Sette i bevegelse".

Ki Mobility leverer et bredt spekter av rullestoler til både barn og voksne. Noe av grunnen til deres suksess er deres innovative tekniske løsninger og moderne design.

Little Wave Klik er en fastrammestol med store muligheter for tilpasning. Rullestolen har et stort tilbehørsprogram.

Hver enkelt rullestol bestilles på mål etter brukerens behov. Dette gir skreddersydde løsninger i forhold til sittestilling, kjøreegenskaper og andre essensielle funksjoner i en rullestolbrukers hverdag.

*Ta kontakt med din lokale selger for  
demonstrasjon eller utprøving*

*"Etac ønsker at alle mennesker skal ha lik mulighet og frihet  
til å skape sin egen hverdag, uavhengig av fysiske forutsetninger."*