

# CuroCell® IQ CX15

Intelligent simplicity



CuroCell® IQ CX15 med övermadrass Stone / nedre del CC

 care of sweden  
SUPPORTING LIFE

# CuroCell® IQ CX15

CuroCell® IQ CX15 er enkel å bruke og gir god komfort for brukeren, samtidig som den bidrar i forebygging og behandling av trykksår/trykkskader opp til og med kategori 4<sup>(1)</sup> samt ikke-klassifiserte trykksår. Den er designet for å være enkel å bruke, og den har funksjoner for ekstremt god brukerkomfort, redusert vevsforskyvning og forbedret mikroklima.

CuroCell® IQ CX15 identifiserer brukeren og tilpasser seg automatisk etter vedkommende. Pumpen er forhåndsinnstilt med vår nyutviklede pulserende modus, som gir god komfort og effektiv trykkavlastning<sup>(6)(7)</sup>.

Alle madrasser er utstyrt med fireveis hygienisk trekk som oppfyller standarder for hygiene<sup>(3)</sup>, kvalitet og sikkerhet. Alle trekk er produsert av moderne, resirkulerbare materialer og de slipper gjennom damp<sup>(4)</sup> for å redusere risikoen for hudbløtging.



## EKSTRAUTSTYR

- Slitesterk veske
- Lakenholder

## STØRRELSER

80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 15 cm


## REFERANSER

- (1) \*Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.
- (2) NS-EN ISO 11201 «Akustikk - Støy fra maskiner og utstyr - Emisjonslyd-trykknivåer ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser», SP 2018.
- (3) ISO 16603 «Resistance of penetration by blood and body fluids», ISO 16604 «resistance of penetration by blood-borne pathogens», EN 14126 «Ytelseskraav og prøvingsmetoder for vermetøy mot smittestoffer».
- (4) NS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (5) ISO 3746:2010 «Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Forenklet metode som bruker en omhyllende måleflate over en reflekterende flate».
- (6) Dr. Peter Worsley, dr. Luciana Bostan og professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Upublisert manuskript. University of Southampton, 2018.
- (7) Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B., Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system (CuroCell® A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in 10 Belgian nursing homes, International Wound Journal. Gent University, 2019.



Les alltid bruksanvisningen før produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell er varemerker som tilhører Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2020. Med enerett. Sist oppdatert: 2022-09-20.

MADRASSENS FUNKSJONER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Celler som trygt kan byttes individuelt</li><li>• Hælfunksjon</li><li>• Multifunksjonelt innvendig trekk</li><li>• Unik HLR-funksjon med transportfunksjon</li><li>• Smart kabelorganisering</li><li>• Utviklet for enkel håndtering og bruk</li><li>• Godt beskyttet glidelås</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Type: Vekseltrykkmadrass</b></li><li>• <b>Høyde: 15 cm</b></li><li>• <b>Anbefalt brukervekt: 0–220 kg</b></li><li>• <b>Spennning inn: 100–240 V / 50–60 Hz</b></li><li>• <b>Lydnivå, pumpe, maks.: 17 dBA<sup>(2)</sup>, 35 dBA<sup>(5)</sup></b></li><li>• <b>Garanti: 2 år</b></li><li>• <b>Uten PVC</b></li><li>• <b>Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel</b></li><li>• <b>Rengjøring av trekket: Tørk av med rengjøringsmiddel eller desinfiseringsmiddel.</b></li><li>• <b>Klorbestandig (1 %) multistretchtrekk (trekk Stone med sveisede sømmer, 10 %).</b></li></ul>
PUMPENS FUNKSJONER	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Helautomatisk pumpe med individuell tilpasning</li><li>• Brukervennlig grensesnitt</li><li>• Lydvarsler og visuelle varslere</li><li>• Nyutviklet pulserende modus</li><li>• Omsorgsmodus (maks. hardhet)</li><li>• Pack&amp;Go®-funksjon</li><li>• Stille og vibrasjonsfri drift</li><li>• Lav spenning (12 V strømforsyning)</li><li>• Myke friksjonshengere med ekstra myk ende</li><li>• Luftstrømkontroll: Konstant temperatur, økt brukerkomfort, energireduksjon</li></ul>	 <p>Skann QR-koden for å se presentasjonsfilmen.</p>