

Post: 4

## Tallberg Dame

Brosjyre



LAV MED HØY AV  
3-trinns regulator

CE 2460

Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIb (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Skinn
Fôr:	Primaloft/polyester

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

### Tilbehør inkludert i standardpakker

3.6V/2.35Ah	7.2V/3.2Ah

- » En pen, slitesterk, komfortabel og touchskjermkompatibel hanske i mykt gjeiteskinn.
- » Hansken er medium isolert og vindtett, og har glidelås i siden.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten Lav, Medium eller Høy temperatur.

Størrelse	HMS Nr.	Art. Nr.	Batteritype	Brukstid
6	309389	410112-F-6	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri
7	309390	410112-F-7	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri
8	309391	410112-F-8	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri
9	309392	410112-F-9	Li-Ion 3.6V/2.35Ah	Inntil 2 timer/pr batteri