



Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato: Selger:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no

Tlf: 66 96 38 00

● = Standard

= Pristillegg

○ = Valgmulighet

Art. nr.: Q500FNAV17 Hms: 304594

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

Maks. brukervekt: **160 kg **)**


Personens vekt *): kg

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

***) 150 kg ved bruk som sete i bil

BESTILLINGSSKJEMA Q500F med SEDEO Pro DK17

a
b
c
d
e
f
g
i
j
m
n
o



Setetype

SEDEO Pro med alle Elektriske funksjoner : Løft / Tilt / Rygg / Benstøtte

Ryggpute : Aktiv Flex Deep Contour Comfort trekk

Setepute : Support Comfort trekk

Sete intervall: sb:385 - 510 mm

Sete intervall: sd:410 - 560 mm

Setehøyde intervall: 410 mm - 490 mm *)

*) Avhengig av batteristørrelse og setefunksjoner

Innstillinger av seteenhet kan gjøres med bruker i stolen

Godkjent som sete i bil, både med Dahl Docking feste og med stropper.



Understell

Max brukervekt	160 kg(150kg v/bruk som sete i bil)	Drivhjul	Trelleborg luft Grå
Understell bredde	61-64cm, std 64cm, avh. av hjulvalg	Svinghjul	Kompakt, grå
Styresystem	R-Net	Batterilader	Victron Impulse II
Rekkevidde	opptil 40 km	Batteri	IATA godkjent
Drivmotorer	10 km/t	Deksel/Dekorfarge	Sort/Sølv
Bakkeklaring	70 mm, Forberedt for Dahl Docking	Rammefarge	Sort

Kommentarer:

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no




For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no

Q500F DK17

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Beskrivelse	Illustrasjoner
	● Q500FNAV17	304594	Q500F komplett med Sedeo Pro seteenhet	
	Q500FNAV17U	304614	Q500F understell	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Motor	
180008	□ 22710010-005 VE 22710010-006 HØ	307470 307471	Motor inntil max 13 km/t	
180007	● 22710010-001 VE 22710010-002 HØ	308346 308347	Motor inntil max 10 km/t	STD
			Gyro	
110009	● 21809080	307835	Gyro for stabil kjøring	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Drivhjul	
070069	□ 244823	307894	Drivhjul 13" profilert luft sort	
070091	● 22707000-002	307890	Drivhjul 14" Trelleborg, hø knast, stort luftvolum, Grå	STD
070091	● 22707000-001	307891	Drivhjul 14" Trelleborg, ve knast, stort luftvolum, Grå	STD
070033	□ 245400	307895	Drivhjul 14" profilert massivt sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Svinghjul	
080065	● 22708046		Svinghjul Q500F 9" massivt grå dia23	STD
080058	□ 22708027	308751	Svinghjul Q500F 10" massivt sort	
080212	□ 22708028	308754	Svinghjul Q500F 10" luft sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Skjermsett	
010008	● 22700060	308631	Skjermsett Svinghjul 9"	STD
010007	● 22700056	308628	Skjemsett Drivhjul FWD	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Dekorsett farger	
140005	○ 161952	307307	Grønn	
140004	○ 22700053-002		Sort	
140006	○ 22700050-002		Orange	
140007	● 22700051-002	307306	Sølv	STD
140002	○ 22700054-002		Rød	
140003	○ 22700049-002		Blå	
140001	○ 162043	307304	Hvit	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lysset komplett	
110201	● 22701191-001	307791	Frontlys venstre	STD
110201	● 22701191-002	307790	Frontlys høyre	STD
110201	● 21509003-001	213065	Baklys rød	2 stk kreves STD
110201	● 21509003-002	213045	Baklys blink gul	2 stk kreves STD
	●		Refleks sett	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Sittehøyde. Innstilling for laveste setehøyde med elektrisk løft/tilt (2)	
SH415	○		415mm - kun med std 60 Ah batterier	
SH425	●		425mm - kun med std 60 Ah batterier	STD
SH440	○		440mm	
SH465	○		465mm	
SH490	○		490mm	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Batteri/Lader	
160005	□ 20016005	251613	Batteri 80Ah	2 stk kreves
160001	● 20016002	251614	Batteri Q500R std 60Ah	2 stk kreves STD
160102	□ 133001.10013	308909	Classic 220V/8A IP54	
	● 9012366	286581	Victron Impulse II Smart IP65 *)	STD
			*)Legges inn med pris 0 ved kjøp av ny stol.	



Kommentarer:





2) Mål fra gulv til underside setepute



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Q500F DK17

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr	Setefunksjoner og ryggmoduler	Illustrasjoner	
QOP			Setefunksjoner, elektrisk regulering		
130006	●		El seteløft 30cm/el tilt 0-50°		STD
Lev.art.nr	HMS art.nr	Rygggramme			
030229	●		Sedeo Pro rygggramme med anti shearing og beslag for enkel innstilling av rygg høyde og vinkling av sidestøtter i ryggputen	STD	
030087	●		Elektrisk Vinkelregulerbar 90° - 150°	STD	
Lev.art.nr	Ryggputer Sedeo Pro				
	Ryggpute Profiled ryggpute har en svak buet form for å gi høy aktivitet og ekstra plass for bred overkropp. Kan kombineres med sidestøtter				
030109	□ 22503502-xxx		Ryggpute Profiled fast skum svakt buet SR vannavvisende trekk		
030059	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50: 001-305427	○ 42x56: 008-305585	○ 50x50: 004-305432 ○ 54x56: 011-305435		
	○ 38x56: 007-305428	○ 46x50: 003-305430	○ 50x56: 010-305433 ○ 56x50: 006-305436		
	○ 42x50: 002-305429	○ 46x56: 009-305431	○ 54x50: 005-305434 ○ 56x56: 012-305437		
030109	□ 22503502-xxx		Ryggpute Profiled fast skum svakt buet Comfort trekk	/ QMP030109	
030108	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50: 101-305413	○ 42x56: 108-305416	○ 50x50: 104-305419 ○ 54x56: 111-305422		
	○ 38x56: 107-305414	○ 46x50: 103-305417	○ 50x56: 110-305420 ○ 56x50: 106-305423		
	○ 42x50: 102-305415	○ 46x56: 109-305418	○ 54x50: 105-305421 ○ 56x56: 112-305424		
030113	□ 22503570-xxx		Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, vannavvisende trekk		
030059	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50: 001-305582	○ 42x56: 008-305586	○ 50x50: 004-305589 ○ 54x56: 011-305592		
	○ 38x56: 007-305583	○ 46x50: 003-305587	○ 50x56: 010-305590 ○ 56x50: 006-305593		
	○ 42x50: 002-305584	○ 46x56: 009-305588	○ 54x50: 005-305591 ○ 56x56: 012-305594		
030113	□ 22503570-xxx		Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, Comfort trekk	/ QMP030113	
030108	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50: 101-305570	○ 42x56: 108-305573	○ 50x50: 104-305576 ○ 54x56: 111-305579		
	○ 38x56: 107-305571	○ 46x50: 103-305574	○ 50x56: 110-305577 ○ 56x50: 106-305580		
	○ 42x50: 102-305572	○ 46x56: 109-305575	○ 54x50: 105-305578 ○ 56x56: 112-305581		
030116	● 22503536-209	305387	Ryggpute Active Flex, Dyp sideprofil 14cm, Velcrobånd, Comfort trekk, Dobbel glidelås/trekk (str.46x50)	STD	
030230	● (kode for trekktype)				
	○ 38x44:-201:305382	○ 42x56:-214:305463	○ 50x50:-210:305389 ○ 56x44:-206:305391		
	○ 38x50:-207:305383	○ 46x44:-203:305386	○ 50x56:-216:305465 ○ 56x50:-212:305468		
	○ 38x56:-213:305462	std ● 46x50:-209:305387	○ 54x44:-205:305390 ○ 56x56:-218:305469		
	○ 42x44:-202:305384	○ 46x56:-215:305464	○ 54x50:-211:305466 ○		
	○ 42x50:-208:305385	○ 50x44:-204:305388	○ 54x56:-217:305467 ○		

Kommentarer:

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	Ryggputer Sedeo Pro
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Comfort trekk
030108	<input type="checkbox"/>	rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44:101-305530	<input type="radio"/> 42x50:108-305534
	<input type="radio"/> 38x50:107-305531	<input type="radio"/> 42x56:114-305535
	<input type="radio"/> 38x56:113-305532	<input type="radio"/> 46x44:103-305536
	<input type="radio"/> 42x44:102-305533	<input type="radio"/> 46x50:109-305537
	<input type="radio"/> 46x56:115-305538	<input type="radio"/> 50x44:104-305539
	<input type="radio"/> 50x50:110-305540	<input type="radio"/> 50x56:116-305541
	<input type="radio"/> 54x44:105-305542	<input type="radio"/> 54x50:111-305543
	<input type="radio"/> 54x56:117-305544	<input type="radio"/> 56x44:106-305545
	<input type="radio"/> 56x50:112-305546	<input type="radio"/> 56x56:118-305547

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr	Sidestøtte (For bruk i kombinasjon med Sedeo Profiled ryggpute)
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx		Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
030059	<input type="checkbox"/>		rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44: 001-305552	<input type="radio"/> 42x50: 008-305556	<input type="radio"/> 46x56: 015-305560
	<input type="radio"/> 38x50: 007-305553	<input type="radio"/> 42x56: 014-305557	<input type="radio"/> 50x44: 004-305561
	<input type="radio"/> 38x56: 013-305554	<input type="radio"/> 46x44: 003-305558	<input type="radio"/> 50x50: 010-305562
	<input type="radio"/> 42x44: 002-305555	<input type="radio"/> 46x50: 009-305559	<input type="radio"/> 50x56: 016-305563
			<input type="radio"/> 54x44: 005-305564
			<input type="radio"/> 54x50: 011-305565
			<input type="radio"/> 54x56: 017-305566
			<input type="radio"/> 56x50: 012-305568
			<input type="radio"/> 56x56: 018-305569



/QMP030117





Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr	Sidestøtte (For bruk i kombinasjon med Sedeo Profiled ryggpute)
030607	<input type="checkbox"/> 22509107-011	308575	Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres høyre side
030608	<input type="checkbox"/> 22509107-001	308576	Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres venstre side
030609	<input type="checkbox"/> 22509107-012	308573	Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres høyre side
030610	<input type="checkbox"/> 22509107-002	308574	Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres venstre side



Kommentarer:

Q500F DK17

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMSart.nr:	Hodestøtter	Illustrasjoner	
030430	<input type="checkbox"/> 22509013-001	305177	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt		
030431	● 22509013-001 20009103	305177 294261	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt m tekstil trekk STD		
030432	<input type="checkbox"/> 22509013-002	305176	Hodestøttepute Sedeo 400X110 myk polstret vannavvisende trekk, formbar		
WHT030402	<input type="checkbox"/> P1000L	272244	Hodestøttepute Whitmyer Plush 254x127 Lycra		
WHT030404	<input type="checkbox"/> P8044L	251109	Hodestøttepute Whitmyer Plush justerbar 355x76mm Lycra		
Lev.art.nr	HMSart.nr:	Hodestøttestag			
030434	● 22509012	305185	Sedeo med hurtigfeste STD		
WHT030408	<input type="checkbox"/> 20009005-002	305189	Festestag Whitmyer puter Linx ²		
WHT030409	<input type="checkbox"/> 20009005-003	305187	Festestag Whitmyer puter AxyS		
030119	● 22809015		Mottaker utforet hodestøtte beslag Sedeo Pro STD		
Lev.art.nr	HMSart.nr:	Seteskinne			
020085	● inkl. i standard		Seteskinne for setedybde 400-520 STD		
020069	○ 22502014-002	308548	Seteskinne lang Hø <i>velg også topplate 22502013</i> <i>inkl.just.beslag</i>		
020069	○ 22502014-001	308549	Seteskinne lang Ve <i>velg også topplate 22502013</i> <i>inkl.just.beslag</i>		
020069	○ 22502013	306513	Topp-plate for seteskinne lang <i>1 stk pr stol</i>		
Lev.art.nr	HMSart.nr:	Seteputer Sedeo			
020073	<input type="checkbox"/> 22502522-0xx		Setepute Profiled h70mm vannavvisende trekk	<p>Profiled</p> 	
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.			
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:306122	<input type="checkbox"/> 42x56:018:306129	<input type="checkbox"/> 50x50:013:306138		<input type="checkbox"/> 54x56:023:306142
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:306123	<input type="checkbox"/> 46x46:003:306132	<input type="checkbox"/> 50x56:022:306139		<input type="checkbox"/> 56x46:006:306143
	<input type="checkbox"/> 38x56:016:306124	<input type="checkbox"/> 46x50:011:306133	<input type="checkbox"/> 54x46:005:306140		<input type="checkbox"/> 56x50:015:306144
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:306127	<input type="checkbox"/> 46x56:020:306134	<input type="checkbox"/> 54x50:014:306141		<input type="checkbox"/> 56x56:024:306145
	<input type="checkbox"/> 42x50:009:306128	<input type="checkbox"/> 50x46:004:306137			
020073	<input type="checkbox"/> 22502522-1xx		Setepute Profiled h70mm Comfort trekk		
020080	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.			
	<input type="checkbox"/> 38x46:101:306098	<input type="checkbox"/> 42x56:118:306105	<input type="checkbox"/> 50x50:113:306113		<input type="checkbox"/> 54x56:123:306117
	<input type="checkbox"/> 38x50:107:306099	<input type="checkbox"/> 46x46:103:306107	<input type="checkbox"/> 50x56:122:306114	<input type="checkbox"/> 56x46:106:306118	
	<input type="checkbox"/> 38x56:116:306100	<input type="checkbox"/> 46x50:111:306108	<input type="checkbox"/> 54x46:105:306115	<input type="checkbox"/> 56x50:115:306119	
	<input type="checkbox"/> 42x46:102:306103	<input type="checkbox"/> 46x56:120:306109	<input type="checkbox"/> 54x50:114:306116	<input type="checkbox"/> 56x56:124:306120	
	<input type="checkbox"/> 42x50:109:306104	<input type="checkbox"/> 50x46:104:306112			

// OMP020073



Besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2024

Q500F DK17

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Seteputer Sedeo Pro	Illustrasjoner
--------------	------------	-------------	----------------------------	----------------

020074	<input type="checkbox"/>	22502540-0xx		Setepute Memory h70mm vannavvisende trekk		
020518		(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.			
	<input type="checkbox"/>	38x50:001:306086	<input type="checkbox"/>	46x50:003:306090	<input type="checkbox"/>	54x50:005:306094
	<input type="checkbox"/>	38x56:007:306087	<input type="checkbox"/>	46x56:009:306091	<input type="checkbox"/>	54x56:011:306095
	<input type="checkbox"/>	42x50:002:306088	<input type="checkbox"/>	50x50:004:306092	<input type="checkbox"/>	56x50:006:306096
	<input type="checkbox"/>	42x56:008:306089	<input type="checkbox"/>	50x56:010:306093	<input type="checkbox"/>	56x56:012:306097

Memory:



// QMP020074

Sedeo Support gir svært god stabilitet og trykkfordeling. Comfort trekk gir god ventilasjon.

020075	<input type="checkbox"/>	22502544-0xx		Setepute Sedeo Support h90mm vannavvisende trekk				
020518		(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/>	38x46:001:306208	<input type="checkbox"/>	42x56:018:306215	<input type="checkbox"/>	50x50:013:306224	<input type="checkbox"/>	54x56:023:306228
	<input type="checkbox"/>	38x50:007:306209	<input type="checkbox"/>	46x46:003:306218	<input type="checkbox"/>	50x56:022:306225	<input type="checkbox"/>	56x46:006:306229
	<input type="checkbox"/>	38x56:016:306210	<input type="checkbox"/>	46x50:011:306219	<input type="checkbox"/>	54x46:005:306226	<input type="checkbox"/>	56x50:015:306230
	<input type="checkbox"/>	42x46:002:306213	<input type="checkbox"/>	46x56:020:306220	<input type="checkbox"/>	54x50:014:306227	<input type="checkbox"/>	56x56:024:306231
	<input type="checkbox"/>	42x50:009:306214	<input type="checkbox"/>	50x46:004:306223				

Support:



// QMP020075

020075	<input checked="" type="checkbox"/>	22502544-1xx		Setepute Sedeo Support h90mm m/avtagb. Comfort trekk std					
020080	<input checked="" type="checkbox"/>	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.	std					
	<input type="checkbox"/>	38x46:101:306184	<input type="checkbox"/>	42x56:118:306191	<input type="checkbox"/>	50x50:113:306200	<input type="checkbox"/>	54x56:123:306204	
	<input type="checkbox"/>	38x50:107:306185	<input type="checkbox"/>	46x46:103:306194	<input type="checkbox"/>	50x56:122:306201	<input type="checkbox"/>	56x46:106:306205	
	<input type="checkbox"/>	38x56:116:306186	std	<input checked="" type="checkbox"/>	46x50:111:306195	<input type="checkbox"/>	54x46:105:306202	<input type="checkbox"/>	56x50:115:306206
	<input type="checkbox"/>	42x46:102:306189	<input type="checkbox"/>	46x56:120:306196	<input type="checkbox"/>	54x50:114:306203	<input type="checkbox"/>	56x56:124:306207	
	<input type="checkbox"/>	42x50:109:306190	<input type="checkbox"/>	50x46:104:306199					

020076	<input type="checkbox"/>	22502536-0xx		Setepute Sedeo Support Memory h90mm SR vannavvisende trekk				
020518		(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/>	38x46:001:306250	<input type="checkbox"/>	42x56:014:306255	<input type="checkbox"/>	50x50:010:306260	<input type="checkbox"/>	56x46:006:306265
	<input type="checkbox"/>	38x50:007:306251	<input type="checkbox"/>	46x46:003:306256	<input type="checkbox"/>	50x56:016:306261	<input type="checkbox"/>	56x50:012:306266
	<input type="checkbox"/>	38x56:013:306252	<input type="checkbox"/>	46x50:009:306257	<input type="checkbox"/>	54x46:005:306262	<input type="checkbox"/>	56x56:018:306267
	<input type="checkbox"/>	42x46:002:306253	<input type="checkbox"/>	46x56:015:306258	<input type="checkbox"/>	54x50:011:306263		
	<input type="checkbox"/>	42x50:008:306254	<input type="checkbox"/>	50x46:004:306259	<input type="checkbox"/>	54x56:017:306264		

Support Memory:



/ QMP020076

020076	<input type="checkbox"/>	22502536-1xx		Setepute Support Memory h90mm Comfort trekk				
020080		(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/>	38x46:101:306232	<input type="checkbox"/>	42x56:114:306237	<input type="checkbox"/>	50x50:110:306242	<input type="checkbox"/>	56x46:106:306247
	<input type="checkbox"/>	38x50:107:306233	<input type="checkbox"/>	46x46:103:306238	<input type="checkbox"/>	50x56:116:306243	<input type="checkbox"/>	56x50:112:306248
	<input type="checkbox"/>	38x56:113:306234	<input type="checkbox"/>	46x50:109:306239	<input type="checkbox"/>	54x46:105:306244	<input type="checkbox"/>	56x56:118:306249
	<input type="checkbox"/>	42x46:102:306235	<input type="checkbox"/>	46x56:115:306240	<input type="checkbox"/>	54x50:111:306245		
	<input type="checkbox"/>	42x50:108:306236	<input type="checkbox"/>	50x46:104:306241	<input type="checkbox"/>	54x56:117:306246		

020515	<input type="checkbox"/>			JAY Sittepute -oppgi art.nr.og type:	
				Se JAY-katalogen.	



Kommentar:

Q500F DK17

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lårstøtte og Knestøtte	
020113	□ 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres høyre side 1)
020114	□ 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres venstre side 1)
020121	□ 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres høyre side 1)
020122	□ 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres venstre side 1)
020341	□ 22509025-011	305012	Knestøtte ve 120x120 inkl feste 2)
020342	□ 22509025-012	305011	Knestøtte hø 120x120 inkl feste 2)
Kun internt:			
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlen og sidestøtter	Illustrasjoner
040073	● 23104150-011	304684	Armlene mekanisme std Ve STD
040073	● 23104150-012	304683	Armlene mekanisme std Hø STD
	● 22804051		Festeplate for armlenepads med dobbelt slidespor STD
			Elektrisk Oppfellbar/Nedsenkbar Armlenemekanisme:
	□ 1018046Q		Armlenemekanisme EI oppfellbar Hø
	□ 1018047Q		Armlenemekanisme EI oppfellbar Ve
	□ MC-1CH		Motor kontroll med bryter for betjening 1stk EI. Armlene *
**	□ B4Me		Festebrakett for bryter EI armlenemekanisme. Må velges ved bruk av MC-1CH
**	B4Me		Angi Bryterplassering(er) for styring av EI.armlene :
**	□ B4Me		Programmering av styring av EI.armlenemekanisme i brukermeny på styreboks/bryterpanel R-Net
**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge			
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Integralskum	
040023	□ 22504218-004	304747	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate hø
040024	□ 22504218-003	304748	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate ve
040025	□ 22504218-002	304750	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate hø
040026	□ 22504218-001	304751	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate ve
040027	□ 22504218-006	304752	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate hø
040028	□ 22504218-005	304753	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate ve
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster komfort	
040204	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont hø
040203	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont ve
040074	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate hø
040075	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate ve
040076	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate hø
040077	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate ve
040078	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk, festeplate hø
040079	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve
040080	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate hø
040081	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Hemiplegi	
	□ 22804080	304741	Armlenepolster hemiplegi integralskum motsatt av styreboksside
			○ Hø -040031 ○ Ve - 040032
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Klesbeskytter	
040033	□ 22504035-001	308083	Klesbeskytter seteskinne monterert, Ve
040033	□ 22504035-002	308082	Klesbeskytter seteskinne monterert, Hø

Kommentarer:

1) Ikke sammen med klesbeskytter/sideplate

2) Ikke sammen med benstøtter: 050015-17, 050080

*) MÅ velges dersom armlenet ikke skal betjenes uavhengig av styreboks menyen.







Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO Pro sentermontert elektrisk (LL: 21-47cm)	Illustrasjoner
050071	● 20005060-001	304806	Benstøtte lengdekompenenserende uten fotplate/leggplate STD	
	● 22505036		Endestopp bryter mot gulv , justerbar høyde	
	□ 21211004-135 21211005-060	308029	Kabelsett for sentermontert benstøtte 2 stk av hvert nr.	
			Fotplate	
**	□ 21505680S		Fotplate 220x150mm for benstøtte sentermontert par	
050072	● 21505680	304921	Fotplate 260x150mm for benstøtte sentermontert par STD	
050073	□ 247181	304924	Fotplate 310x170mm for benstøtte sentermontert par	
***	□ SFC1034	328599	Polstring for std sentermontert fotplate l:24cm Gelovation par	
			Leggplate	
050092	● 21505678	305030	Leggplate for sentermont. Benstøtte hø/ve, NB:2 stk STD	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO Pro utsvingbar elektrisk vinkelregulerbar (LL: 35-51cm)	
050017	□ 002 Ve: 22505216-001	304848 304849	Benstøttehenger Sedeo Pro elektrisk vinkelregulerbar utsvingbar hø/ve	
	□ 22511005 22511004	307970 307971	Kabelpakke for elektrisk benstøtte utsvingbar -kreves 2 stk av begge art.nr.	
	□ 012 Ve: 22505010-011	304646 304647	Feste for utsvingbar benstøtte/amputasjonsstøtte lavt hø/ve	
			Fotplate/Leggpute	
050088	□ 22505217-001	304932	Fotplate setebredder 385 - 400mm Sedeo Pro	
050089	□ 22505217-002	304933	Fotplate setebredder 420 - 460mm Sedeo Pro	
050090	□ 22505217-003	304934	Fotplate setebredder 480 - 520mm Sedeo Pro	
050091	□ 22505217-004	304935	Fotplate setebredder 540 - 560mm Sedeo Pro	
050082	□ 9010430	240229	Leggpute utsvingbar inkl feste hø/ve 2 stk. kreves	
	□ 9010160		Feste for leggputer 2stk kreves	
050083	□ 22505114-005	305026	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:385-420mm u feste	
050083	□ 22505114-006	305027	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:440-550mm u feste	
	□ 9010160	307576	Feste for leggplate polstret	
050084	□ 90009061	304982	Hælstropp Sedeo Pro passer hø/ve	
050200	□ 22509129-002	305005	Knestøttepute hø integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
050200	□ 22509129-001	305008	Knestøttepute ve integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
050081	□ 90005040	308309	Mekanisme/lås for sammenkobling av 2-delte fotplater	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Amputasjonsstøtte	
050142	□ 22505200-002	304644	Amputasjonsstøtte Hø, <i>velg også feste : 22505010-012</i>	
050143	□ 22505200-001	304645	Amputasjonsstøtte Ve, <i>velg også feste : 22505010-011</i>	
	□ 22505010-012	304646	Feste amputasjonsstøtte Hø	
	□ 22505010-011	304647	Feste amputasjonsstøtte Ve	

Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

Q500F DK17

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør	Illustrasjoner
			Bilfeste	
90205	<input type="checkbox"/> 503637		Dahls docking montert på stolen, med 1stk 8mm spacer	
	503125		Dahl's plate, Må velges i tillegg til 503637	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør (Se også Diverse på siste side)	Illustrasjoner
090128	<input type="checkbox"/> 22509015-001	307042	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 1700mm , <i>velg også feste : 22809095</i>	  <p>BACKSPEGEL</p>   <p>• Deep- och höjjusterbar • Sidostängbar Storlek: • Dyna 7 x 15 x 10 cm</p>
090129	<input type="checkbox"/> 22509015-002	307043	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 2700mm , <i>velg også feste : 22809095</i>	
090123	<input type="checkbox"/> 22809095		Belteinnfesting for sideskinne	
090110	<input type="checkbox"/> 22509080-012	308666	Speil Hø (motsatt JSM side)	
090118	<input type="checkbox"/> 22509080-011	308667	Speil Ve (motsatt JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-002	308664	Speil Hø (samme som JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-001	308665	Speil Ve (samme som JSM side)	
030605	<input type="checkbox"/> 22509056	304627	Abduksjonskloss (1), velg også 22509094	
030605	<input type="checkbox"/> 22509054	304625	Feste Abduksjonskloss 1)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Vesker / Holdere	
090120	<input type="checkbox"/> 9004673	307654	Veske armlenemontert med glidelås	
**	<input type="checkbox"/> 1017051		Veske armlene montert	
**	<input type="checkbox"/> ALF6907	252353	Veske m/klaff Alfsnes (innfestning)	
	<input type="checkbox"/> 1017986		Holder for oksygenflaske (fastmontert)	
**	<input type="checkbox"/> 7109051		Holder for oksygenflaske (kun veske fra Gemini)	
**	<input type="checkbox"/> 22509060Q		Krykkehoder	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Annet tilbehør	
**	<input type="checkbox"/> UN099	079928	Presenning	
**	<input type="checkbox"/> 3007900	139123	Oppladbar luftpumpe	
**	<input type="checkbox"/> 5005220		Universalplate for seteinnfestning støp/ekstremer seteeenheter	
**	<input type="checkbox"/> A0753S		Eksternt OBC ladeuttak L; 1,75cm for Scoot som selvstendig master	
**	<input type="checkbox"/> 5005309Q		Brakett for eksternt ladeuttak	
090147	<input type="checkbox"/> 5005209		Fjernstyrt stopp	
**	<input type="checkbox"/> 5005207		Feste til bruk for rolltalk, Mediaenheter etc for stillbare rørstag FWD	
**	<input type="checkbox"/> 1017108L1-12		Pute sete lav for bruk i bil. SB: <input type="text"/> SD: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/> 1017108	205112	Setemodul.for Individuelt tilpassede sete/ryggputer	
**	<input type="checkbox"/> 1017980		Adapter for kortere SD	
**	<input type="checkbox"/> 5005120Q		El. oppfellbar fotplater sentermontert elektrisk benstøtte	
**	<input type="checkbox"/> 1015507	206388	Rullebelte med polstring	
**	<input type="checkbox"/> 5005247Q	307954	Kinetic balance Innfesting vest skulder	
**	<input type="checkbox"/> 5005246Q	307045	Kinetic balance hoftebelte feste	
**	<input type="checkbox"/> 5005245Q	307046	Kinetic balance lårbelte (setebaseplassert)	
**	<input type="checkbox"/> 22509065Q	313924	Festekroker rygg (sett av 2 stk)(for innfesting i skinne seterygg)	
**	<input type="checkbox"/> 5005215Q		Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 5005215QB3		Feste til Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-002	307763	Forflytningshåndtak hø	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-001	307764	Forflytningshåndtak ve	

Kommentar:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, be evtntl om B4Me løsning

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

For mer informasjon
besøk vår hjemmesidewww.SunriseMedical.no





© Sunrise Medical 2024

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bord med utsparring til Joystick monteres motsatt Joystickside	Illustrasjoner
<i>Velg Bord med tilhørende festearm under. Bordplate 63 cm passer for SB opptil 50 cm.</i>			
<i>Bord og innfesting leveres løst og monteres/tilpasses ved levering.</i>			
090040	<input type="checkbox"/> 20009276	307591 Festearm komplett til bord med hel bordplate utsvingbart	
090125	<input type="checkbox"/> 90009097	308466 Polstring for hel bordplate	
090126	<input type="checkbox"/> 9002019-001	307124 Bordplate med kanter b:63cm joystick Hø	
090126	<input type="checkbox"/> 9002017-001	307125 Bordplate med kanter b:63cm joystick Ve	
090040	<input type="checkbox"/> 90009005	307123 Bordplate Flat overflate b:63cm joystick Hø/Ve	
	<input type="checkbox"/> 90009102-002	307107 Bordplate Flat overflate b:75cm joystick Hø/Ve	
	<input type="checkbox"/> 20009275-001	307112 Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord hø	
	<input type="checkbox"/> 20009275-002	307593 Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord ve	
090046	<input type="checkbox"/> 90009036-001	307842 Bordplate halvbord b30 hø/ve	

Kommentar:

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks / Elektronikk	Illustrasjoner
110016	<input type="checkbox"/> 21011018		Styreboks R-Net LED JSM aktuator og lys knapper *)	
110013	<input type="checkbox"/> 20011016-001	308861	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender	
110023	<input checked="" type="checkbox"/> 20011016-002	308860	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender og Blåtanssender	STD
	<input checked="" type="checkbox"/> 20011032-120	307974	Kabel R-Net vinklet kontakt	STD
*) LCD støtter ikke Direct Access , velg Ctrl+5 dersom bruker skal ha bryterpanel.				
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks montering		
110056	<input checked="" type="checkbox"/> 22509070-002	308453	Parallellbeslag utsvingbar inkapslet mekanisme hø/ve	STD
110050	<input type="checkbox"/> 20009099	307720	Fast beslag joystickfeste hø/ve	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks plassering og språk		
110052	<input checked="" type="checkbox"/>		Styreboks på høyre side	STD
110053	<input type="checkbox"/>		Styreboks på venstre side	
119008	<input type="checkbox"/>		Ønsker annet språk enn Norsk i display, angi språk: <input type="text"/>	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Joystick grep - tilbehør		
090505	<input type="checkbox"/> 014860	308842	Joystick grep golfball d 42mm	
090506	<input type="checkbox"/> 172384.3801	308846	Joystick grep T-grep bredde 82mm	
090507	<input type="checkbox"/> 172384.3800	308841	Joystick grep myk ball d 70mm	
090508	<input type="checkbox"/> 172384.3804	308840	Joystick grep kule plast d 35mm	
090045	<input type="checkbox"/> 6003447	308848	Joystick grep kule plast d 48mm	
090509	<input type="checkbox"/> 000934.0139	308843	Joystick grep hakekopp d 37mm	
090512	<input type="checkbox"/> 172384.3803	308844	Joystick grep pennegrepp 80x15mm	
090511	<input type="checkbox"/> 172384.3802	308845	Joystick grep sopp formet d 45mm	
	<input type="checkbox"/>		Individuell tilpasset, beskriv på B4Me skjema.	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk - programmering R-Net		
090066	<input type="checkbox"/> 108532	168637	PC programmerer R-net inkl kabel, dongel og software	
090064	<input type="checkbox"/> 108664 015574	168639 168626	Håndprogrammerer DTT R-Net med tilkoblingskabel	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk		
010004	<input checked="" type="checkbox"/> 20011080-004	308102	Elektronikk R-Net 120A	STD
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setefunksjonsmodul og Lysmodul R-Net		
110032	<input checked="" type="checkbox"/> 21011013	213075	Aktuator og Lysmodul ISM6-L	STD
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks bordmontering		
110143	<input type="checkbox"/> 20009277	307592	Innfestingsarm med feste armlen for bordplate med utsparring for styreboks	
110143	<input type="checkbox"/> 6002050	308850	Styreboks komplett for nedfelling i bordplate	
110143	<input type="checkbox"/> 9003840-001	307122	Bordplate med utsparring for nedfellbar styreboks	
110080	<input type="checkbox"/>		Monteres høyre side	
110081	<input type="checkbox"/>		Monteres venstre side	

Kommentar:








Q500F DK17			
QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris			
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Direct Access og Ctrl+5 Illustrasjoner
Kan montere 1 stk Direct Access pr master JSM (i tillegg til evt Ctrl+5 bryterpanel)			
110174	● 20011265	307208	Direct Access bryterpanel kort kabel, styreboksside m feste STD 
	□ 20011267	307209	Direct Access bryterpanel lang kabel, armlene motsatt styreboksside m festemateriell.
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Ctrl+5 Illustrasjoner
Kan montere 2 stk Ctrl+5 paneler pr stol (i tillegg til evt Direct Access bryterpanel)			
Ctrl+5 bryterpanel montering			
110180	□ 21709011	251376	Ctrl+5 bryterpanel monteres i styreboks
110181	□ 22509070-001	307961	Ctrl+5 bryterpanel monteres motsatt styreboksside
**			Ctrl+5 bryterpanel montert på rygg * : Hø: □ Ve: □
			*)Se Tilbehør/deler på side 15 for fester
110043	inkl i nr.nedenfor:		Ctrl+5 bryterpanel Brytertype 
110175	□ 20011151-001	236790	Ctrl+5 bryterpanel med lave, gule knapper
110179			
110176	□ 20011150-001	243456	Ctrl+5 bryterpanel med høye, hvite vippebrytere
110179	□ 21709011	251376	Monteringsplate Ctrl+5 på styreboks 
	□ 20011034	308014	Y-Skjøtekabel for bruk ved innkobling Ctrl+5 bryter 
CTRL+5 bryterpanel kan programmeres i ulike Modus og den kan også settes opp via Assignable Buttons for å bejene alle funksjoner som er koblet til stolen			

DENNE HALVSIDEN FINNES OGSÅ PÅ SKJEMAET FOR SPESIALSTYRINGER R-Net

OMNI2 Styringsenhet for tilkobling av inntil 2 ulike individuelle joysticker, hodestyringer, sug&blås, samt bryterstyring og brytere. Vi bistår ved valg av alternative styringer for tilkobling og bruk med **Omni2**.



NB!
Ønskes flere valg av **SPESIALSTYRINGER**, åpne eget skjema her

Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Kontroll modul og skjerm med veske og tilkoblingskabel R-Net
□ 108312	168622	R-Net kontaktblokk for 4 bus kabler. Brukes v/tilkobling ekstra R-Net kabler v/behov
110116	□ 20011230-010	308100 Omni2 enhet 
110116	□ 20011236-200	307986 Kabel Display 
110116	□ 20011231-010	308875 Omni2 Display 
Montasjesett Omni2, bag med R-Net kabel og ladeuttak og plass for kabler		
□ 20009190-010	307339	Bag Omni2 
110116	□ 22509145	307566 Brakett for ryggmontering Omni2 bag
	□ 20011035	307977 Kabel R-Net
	□ 20011034	308014 Y-Skjøtekabel ved innkobling av Omni2 som sekundær master 
Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Skjermplassering med Link-It innfestingmoduler
110119	□ 20009251	307556 Fastmontert Hø armlene 
110120	□ 20009251	307556 Fastmontert Ve armlene 
110123	□ 20009252	307558 Utsvingbart beslag Hø armlene
110124	□ 20009252	307558 Utsvingbart beslag Ve armlene

Ved behov for individuell plassering oppgi mål og plassering.
Velg Link-It komponenter (se egen katalog,) alternativt løses via B4Me.

[Se Link-It-katalog](#)

** Monteres i Norge



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

LEDSAGERSTYRINGER JSM og Dual


Illustrasjoner:

kun internt: Lev.art.nr: HMS Art.nr:

KUN INFO: Både brukerstyrt og ledsagerstyrt Kun ledsagerstyrt (flytt std. Styreboks)

Standard JSM flyttet til rygg

110020 Dersom standard styreboks ønskes flyttet fra armlene til rygg, velges følgende:

110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**Ekstra JSM montert på rygg**110023 20011016-002 308860 Ekstra JSM2 styreboks f/montering på rygg, velg også skjøtekabel + Y-kabel under 20011032-120 307974 Kabel R-Net vinklet kontakt 9002481 Skjøtekabel 1.0m 20011034 308014 Skjøtekabel Y-kabel110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**DUAL ledsagerstyreboks montert på rygg**110021 21011025 203099 Dual Ledsagerstyreboks 9002481 Skjøtekabel 1.0m 20011034 308014 Skjøtekabel Y-kabel110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**Ledsagerstyringer fortsetter på side 15...**

Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

LEDSAGERSTYRINGER Scoot og Attende

Illustrasjoner

Lev.art.nr: HMS Art.nr:

**SCOOT ledsagerstyring regulerbar festet på rygg**

**	<input type="checkbox"/>	LEDQPSCO	308889	Scoot leds.styring m/kabel og feste, nedfell og høyderreg.bar, velg også A0753S
**	<input type="checkbox"/>	A0753S	293026	Ekstern Ladekontakt MÅ velges dersom Scoot eneste Master i styresystemet
**	<input type="checkbox"/>	5005309Q	293027	Feste ekstern ladekontakt MÅ velges dersom A0753S er valgt

Merk! Montering av Scoot ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt

ATTENDE ledsagerstyring regulerbar festet på rygg

**	<input type="checkbox"/>	LEDKTATT28	308880	Attende Ledsagerstyring inkl.Dual styreboks (21011025) og kabler 1)
----	--------------------------	------------	--------	---

1) Dersom std JSM ønskes flyttet inn i Attende-mekanisme, krediter: 21011025.

Merk! Montering av Attende ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt

Tilbehør/deler til Ledsagerstyringer

**	<input type="checkbox"/>	555546-1		Sedeo Pro festemekanisme Attende ledsagerstyring inkl Baseplate
**	<input type="checkbox"/>	EL4727-1		Baseplate for montering av ledsagerstyringer og tilbehør. *)
*) Baseplate passer festemekanisme Attende og Scoot. Velges v/mont av flere tilbehør m/ Scoot				
**	<input type="checkbox"/>	555561		Festebrakett f/Ctrl+5 og Direct Access på Baseplate til ledsagerstyring rygg
**	<input type="checkbox"/>	EL4682	308412	Ledsagerstyringsfeste med håndstøtte f/ryggmontering på Baseplate, <input type="radio"/> Hø <input type="radio"/> Ve
**	<input type="checkbox"/>	5005320		Nødstopp Std bryter for bruk alene, velg også Festeplate: 555560
**	<input type="checkbox"/>	555560		Festeplate til Std Nødstopp bryter: 5005320, for montering i Baseplate



Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Diverse tilleggsutstyr	Illustrasjoner
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.0	216116	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XS	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.1	216513	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: S	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.2	216514	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: M	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.3	216515	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: L	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.4	216516	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XL	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.0	216534	Ankle Positioning Velcro Closure Strl XS	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.1	216535	Ankle Positioning Velcro Closure Strl S	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.2	215256	Ankle Positioning Velcro Closure Strl M	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.3	213225	Ankle Positioning Velcro Closure Strl L	
Se flere produkter og beskrivelser Kinetic Balance katalog.				
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.001	288765	Raincape Plus, Grå str. XS (X-liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.002	288766	Raincape Plus, Grå str. S (liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.003	288767	Raincape Plus, Grå str. M (medium)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.004	288768	Raincape Plus, Grå str. L (stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.005	288769	Raincape Plus, Grå str. XL (X-stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.002	288784	Raindek ETX, varmepose str. S (liten) finnes også i 2 mindre størrelser.	
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.003	288785	Raindek ETX, varmepose str. M (medium)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.004	288786	Raindek ETX, varmepose str. L (stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.005	288787	Raindek ETX, varmepose str. XL (X-stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.001	288770	Raindek Long, sort str. XS (X-liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.002	288771	Raindek Long, sort str. S (liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.003	288772	Raindek Long, sort str. M (medium)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.004	288773	Raindek Long, sort str. L (stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.005	288774	Raindek Long, sort str. XL (X-stor)	
Se flere produkter og beskrivelser Bekledningsprodukter				
**	<input type="checkbox"/> 8007	154779	Sete-/Ryggavlaster, 46x55 cm	
**	<input type="checkbox"/> 8008	154772	Fotavlaster, one size (par)	
**	<input type="checkbox"/> 2145	217575	Armbeskytter, one size (par)	
**	<input type="checkbox"/> 8015	155074	Albuebeskytter, one size (par)	
Se flere produkter og beskrivelser på hjemmesiden.				
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tjenester		
**	<input type="checkbox"/>	308928	Utprøving enhetspris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308922	Tilpasning på brukt elektrisk rullestol timepris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308920	Individuell tilpasning på ny og brukt elektrisk rullestol timepris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308918	Reparasjon timepris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308926	Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker enhetspris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308925	Klargjøring til gjenbruk enhetspris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308916	Reisetid timepris	Antall:
	<input type="checkbox"/> DIETT		Oppholdsgodtgjørels statens satser, der reisekost ikke inngår i tjenesten ***	Ihht bilag:
	<input type="checkbox"/> 19		Bom , Taxi , andre påløpte reiseutgifter.. ***	Ihht bilag:
	<input type="checkbox"/> 12		Kjøregodtgjørelse, Km sats ihht statens satser Sats: ***	Antall:

Kommentarer:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

For mer informasjon

***) Belastes når Utprøving, Reperasjon og Individuell tilpassing - samt Tilpassing av brukt rullestol - utføres hos bruker.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

besøk vår hjemmeside

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.nowww.SunriseMedical.no