



DelKontrakt 15

Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato: Selger:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merkes:

- Bestilling
 Prisoverslag
 Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
Tlf: 66 96 38 00

- = Standard □ = Pritillegg
○ = Valgmulighet

Art. nr.: Q500RNAV15 HMS art.nr: 304598


Maks. brukervekt: **160 kg**
Personens vekt *): kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

BESTILLINGSSKJEMA Q500R med SEDEO Pro

a
b
c
d
e
f
g
i
j
m
n
o



Setetype

SEDEO Pro med Elektriske funksjoner : Løft /Tilt/Rygg/ 2-delt Benstøtte
Ryggpute : Aktiv Flex Deep Contour Comfort trekk
Setepute : Support Comfort trekk
Sete intervall: sb:385 - 510 mm
Sete intervall: sd:410 - 560 mm
Setehøyde intervall: 415 mm - 490 mm *)
Innstillinger av seteenhets kan gjøres med bruker i stolen
Godkjent som sete i bil, både med Dahl Docking feste og med stropper.
*) Avhengig av batteristørrelse og setefunksjoner



Understell

Max brukervekt	160 kg(150kg v/bruk som sete i bil)	Drivhjul	14" Luft knast, sort
Understell bredde	std 64cm, avhengig av hjulvalg	Svinghjul	10" Kompakt, sort
Styresystem	R-Net	Batterilader	Victron Impulse II
Rekkevidde	opptil 40 km	Batteri	IATA godkjent
Drivmotorer	10 km/t	Deksel/Dekorfarge	Sort/Sølv
Bakkeklaring	70 mm, Forberedt for Dahl Docking	Rammefarge	Sort

Kommentarer:

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no




For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Beskrivelse	Illustrasjoner
	● Q500RNAV15	304598	Q500R komplett med Sedeo Pro seteenhet	
	Q500RNA15U	304617	Q500R understell	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Motor	
180008	□ 22710010-005 HØ 22710010-006 VE	307470 307471	Motor inntil max 13 km/t	
180007	● 22710010-001 HØ 22710010-002 VE	308346 308347	Motor inntil max 10 km/t	STD
			Gyro	
110009	● 21809080	307835	Gyro for stabil kjøring	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Drivhjul	
070069	□ 244823	307894	Drivhjul 13" profilert luft sort	
070034	● 245399	307896	Drivhjul 14" profilert luft sort	STD
070033	□ 245400	307895	Drivhjul 14" profilert massivt sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Svinghjul	
080058	● 22708027	308751	Svinghjul Q500R 10" massivt sort	STD
080212	□ 22708028	308754	Svinghjul Q500R 10" luft sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Deksel m/skjerm	
010007	● 22700055	308629	Skjermsett drivhjul 14" RWD	STD
100579	● 22700086	307419	Sort deksel front	STD
100577	● 22700079	307407	Sort deksel bak med utsparring for integrert lys	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Dekorsett farger	
140005	○ 161952	307307	Grønn	
140004	○ 22700053-002		Sort	
140006	○ 22700050-002		Orange	
140007	● 22700051-002	307306	Sølv	STD
140002	○ 22700054-002		Rød	
140003	○ 22700049-002		Blå	
140001	○ 162043	307304	Hvit	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lys	
110201	● 22701216-001		Frontlys venstre	STD
110201	● 22701216-002		Frontlys høyre	STD
110201	● 21509003-001	213065	Baklys rød	2 stk kreves STD
110201	● 21509003-002	213045	Baklys blink gul	3 stk kreves STD
	●		Refleks sett	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Sittehøyde. Innstilling for laveste setehøyde med elektrisk løft/tilt (2)	
SH415	○		410mm - kun med std 60 Ah batterier, uten el-funksjoner	
SH425	○		425mm - kun med std 60 Ah batterier	
SH450	●		450mm	STD
SH485	○		485mm	
SH490	○		490mm	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Batteri/Lader	
160005	□ 20016005	251613	Batteri 80Ah	2 stk kreves
160033	● 20016002	251614	Batteri Q500R std 60Ah	2 stk kreves STD
160102	□ 133001.10013	308909	Classic 220V/8A IP54	
160029	● 9012366	286581	Victron Impulse II Smart IP65 *)	STD
			*)Legges inn med pris 0 ved kjøp av ny stol.	



Kommentarer:

2) Mål fra gulv til underside setepute



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMSart.nr	Setefunksjoner og ryggmoduler	Illustrasjoner
			Setefunksjoner, elektrisk regulering	
130006	● 20012011-003	306497	Q500R Post 15 leveres m/ el seteløft 30cm/el tilt 0-50° modul som STD	
Lev.art.nr	HMSart.nr	Rygggramme		
030229	●		Sedeo Pro rygggramme med anti shearing og beslag for enkel innstilling av rygg høyde og vinkling av sidestøtter i ryggputen STD	
030098	●			
030054	□		Ryggfeste Jay J3 -Se eget skjema for Jay J3 rygger	
Lev.art.nr	Ryggputer Sedeo Pro			
030104	●		Sedeo Pro Ryggpute, trinnløs høydejusterbar og med justerbare sidevanger og velcro ryggband for forming av ønsket støtte/komfort. STD	
030109	□ 22503502-xxx		Ryggpute Profiled fast skum svakt buet SR vannavvisende trekk	
030059	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50:001-305427	○ 42x56:008-305585	○ 50x50:004-305432 ○ 54x56:011-305435	
	○ 38x56:007-305428	○ 46x50:003-305430	○ 50x56:010-305433 ○ 56x50:006-305436	
	○ 42x50:002-305429	○ 46x56:009-305431	○ 54x50:005-305434 ○ 56x56:012-305437	
030109	□ 22503502-xxx		Ryggpute Profiled fast skum svakt buet Comfort trekk	/ QMP030109
030108	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50:101-305413	○ 42x56:108-305416	○ 50x50:104-305419 ○ 54x56:111-305422	
	○ 38x56:107-305414	○ 46x50:103-305417	○ 50x56:110-305420 ○ 56x50:106-305423	
	○ 42x50:102-305415	○ 46x56:109-305418	○ 54x50:105-305421 ○ 56x56:112-305424	
030113	□ 22503570-xxx		Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, vannavvisende trekk	
030059	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50:001-305582	○ 42x56:008-305586	○ 50x50:004-305589 ○ 54x56:011-305592	
	○ 38x56:007-305583	○ 46x50:003-305587	○ 50x56:010-305590 ○ 56x50:006-305593	
	○ 42x50:002-305584	○ 46x56:009-305588	○ 54x50:005-305591 ○ 56x56:012-305594	
030113	□ 22503570-xxx		Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, Comfort trekk	/ QMP030113
030108	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50:101-305570	○ 42x56:108-305573	○ 50x50:104-305576 ○ 54x56:111-305579	
	○ 38x56:107-305571	○ 46x50:103-305574	○ 50x56:110-305577 ○ 56x50:106-305580	
	○ 42x50:102-305572	○ 46x56:109-305575	○ 54x50:105-305578 ○ 56x56:112-305581	
030116	● 22503536-209	305387	Ryggpute Active Flex, Dyp sideprofil 14cm, Velcrobånd, Comfort trekk, Dobbel glidelås/trekk (str.46x50) STD	
030230	● (kode for trekktype)			
	○ 38x44:201:305382	○ 42x56:214:305463	○ 50x50:210:305389 ○ 56x44:206:305391	
	○ 38x50:207:305383	○ 46x44:203:305386	○ 50x56:216:305465 ○ 56x50:212:305468	
	○ 38x56:213:305462	std ● 46x50:209:305387	○ 54x44:205:305390 ○ 56x56:218:305469	
	○ 42x44:202:305384	○ 46x56:215:305464	○ 54x50:211:305466	
	○ 42x50:208:305385	○ 50x44:204:305388	○ 54x56:217:305467	
				// QMP030116

Kommentarer:

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	Ryggputer Sedeo Pro
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Comfort trekk
030108	<input type="checkbox"/>	rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44:101-305530	<input type="radio"/> 42x50:108-305534
	<input type="radio"/> 38x50:107-305531	<input type="radio"/> 42x56:114-305535
	<input type="radio"/> 38x56:113-305532	<input type="radio"/> 46x44:103-305536
	<input type="radio"/> 42x44:102-305533	<input type="radio"/> 46x50:109-305537
	<input type="radio"/> 46x56:115-305538	<input type="radio"/> 50x44:104-305539
	<input type="radio"/> 54x44:105-305542	<input type="radio"/> 50x50:110-305540
	<input type="radio"/> 54x50:111-305543	<input type="radio"/> 54x56:117-305544
	<input type="radio"/> 56x50:112-305546	<input type="radio"/> 56x44:106-305545
	<input type="radio"/> 56x56:118-305547	



Kun intern:	Lev.art.nr	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
030059	<input type="checkbox"/>	rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44:001-305552	<input type="radio"/> 42x50:008-305556
	<input type="radio"/> 38x50:007-305553	<input type="radio"/> 42x56:014-305557
	<input type="radio"/> 38x56:013-305554	<input type="radio"/> 46x44:003-305558
	<input type="radio"/> 42x44:002-305555	<input type="radio"/> 46x50:009-305559
	<input type="radio"/> 46x56:015-305560	<input type="radio"/> 50x44:004-305561
	<input type="radio"/> 54x44:005-305564	<input type="radio"/> 50x50:010-305562
	<input type="radio"/> 54x50:011-305565	<input type="radio"/> 54x56:017-305566
	<input type="radio"/> 56x50:012-305568	<input type="radio"/> 56x44:006-305567
	<input type="radio"/> 56x56:018-305569	

/ QMP030117

Lev.art.nr	HMSnr:	Sidestøtte (For bruk i kombinasjon med Sedeo Profiled ryggpute)
030607	<input type="checkbox"/> 22509107-011	308575 Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres høyre side
030608	<input type="checkbox"/> 22509107-001	308576 Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres venstre side
030609	<input type="checkbox"/> 22509107-012	308573 Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres høyre side
030610	<input type="checkbox"/> 22509107-002	308574 Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres venstre side



Kommentarer:



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMSart.nr	Hodestøtter	Illustrasjoner
030430	<input type="checkbox"/> 22509013-001	305177	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt	
030431	● 22509013-001 20009103	305177 294261	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt m tekstil trekk STD	
030432	<input type="checkbox"/> 22509013-002	305176	Hodestøttepute Sedeo 400X110 myk polstret vannavvisende trekk, formbar	
WHT030402	<input type="checkbox"/> P1000L	272244	Hodestøttepute Whitmyer Plush 254x127 Lycra	
WHT030404	<input type="checkbox"/> P8044L	251109	Hodestøttepute Whitmyer Plush justerbar 355x76mm Lycra	
Lev.art.nr	HMSart.nr	Hodestøttestag		
030434	● 22509012	305185	Sedeo med hurtigfeste STD	
WHT030408	<input type="checkbox"/> 20009005-002	305189	Festestag Whitmyer puter Linx ²	
WHT030409	<input type="checkbox"/> 20009005-003	305187	Festestag Whitmyer puter Axys	
030119	● 22809015		Mottaker utforet hodestøtte beslag Sedeo Pro STD	






Lev.art.nr	HMSart.nr	Seteskinne	
020085	● 22502008-002	308546	Seteskinne kort Hø setedybde 380-520mm STD
020085	● 22502008-001	308547	Seteskinne kort Ve setedybde 380-520mm STD
020069	○ 22502014-002	308548	Seteskinne lang Hø <i>velg også topplate 22502013</i> <i>inkl.just.beslag</i>
020069	○ 22502014-001	308549	Seteskinne lang Ve <i>velg også topplate 22502013</i> <i>inkl.just.beslag</i>
020069	○ 22502013	306513	Topp-plate for seteskinne lang <i>1 stk pr stol</i>

Lev.art.nr	HMSart.nr	Seteputer Sedeo				
020073	<input type="checkbox"/> 22502522-0xx		Setepute Profiled h70mm vannavvisende trekk			
020518	(kode for trekktype)	sbxstd:xxx:HMSnr.				
	<input type="radio"/> 38x46:001:306122	<input type="radio"/> 42x56:018:306129	<input type="radio"/> 50x50:013:306138	<input type="radio"/> 54x56:023:306142		
	<input type="radio"/> 38x50:007:306123	<input type="radio"/> 46x46:003:306132	<input type="radio"/> 50x56:022:306139	<input type="radio"/> 56x46:006:306143		
	<input type="radio"/> 38x56:016:306124	<input type="radio"/> 46x50:011:306133	<input type="radio"/> 54x46:005:306140	<input type="radio"/> 56x50:015:306144		
	<input type="radio"/> 42x46:002:306127	<input type="radio"/> 46x56:020:306134	<input type="radio"/> 54x50:014:306141	<input type="radio"/> 56x56:024:306145		
	<input type="radio"/> 42x50:009:306128	<input type="radio"/> 50x46:004:306137				

020073	<input type="checkbox"/> 22502522-1xx		Setepute Profiled h70mm Comfort trekk // QMP020073			
020080	(kode for trekktype)	sbxstd:xxx:HMSnr.				
	<input type="radio"/> 38x46:101:306098	<input type="radio"/> 42x56:118:306105	<input type="radio"/> 50x50:113:306113	<input type="radio"/> 54x56:123:306117		
	<input type="radio"/> 38x50:107:306099	<input type="radio"/> 46x46:103:306107	<input type="radio"/> 50x56:122:306114	<input type="radio"/> 56x46:106:306118		
	<input type="radio"/> 38x56:116:306100	<input type="radio"/> 46x50:111:306108	<input type="radio"/> 54x46:105:306115	<input type="radio"/> 56x50:115:306119		
	<input type="radio"/> 42x46:102:306103	<input type="radio"/> 46x56:120:306109	<input type="radio"/> 54x50:114:306116	<input type="radio"/> 56x56:124:306120		
	<input type="radio"/> 42x50:109:306104	<input type="radio"/> 50x46:104:306112				

Q500R DK15





QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Seteputer Sedeo Pro				Illustrasjoner
020074	<input type="checkbox"/> 22502540-0xx		Setepute Memory h70mm vannavvisende trekk				<p>Memory:</p> 
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x50:001:306086	<input type="checkbox"/> 46x50:003:306090	<input type="checkbox"/> 54x50:005:306094				
	<input type="checkbox"/> 38x56:007:306087	<input type="checkbox"/> 46x56:009:306091	<input type="checkbox"/> 54x56:011:306095				
	<input type="checkbox"/> 42x50:002:306088	<input type="checkbox"/> 50x50:004:306092	<input type="checkbox"/> 56x50:006:306096				
	<input type="checkbox"/> 42x56:008:306089	<input type="checkbox"/> 50x56:010:306093	<input type="checkbox"/> 56x56:012:306097				
<p><i>Sedeo Support gir svært god stabilitet og trykkfordeling. Comfort trekk gir god ventilasjon.</i> // QMP020074</p>							
020075	<input type="checkbox"/> 22502544-0xx		Setepute Sedeo Support h90mm vannavvisende trekk				<p>Support:</p> 
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:306208	<input type="checkbox"/> 42x56:018:306215	<input type="checkbox"/> 50x50:013:306224	<input type="checkbox"/> 54x56:023:306228			
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:306209	<input type="checkbox"/> 46x46:003:306218	<input type="checkbox"/> 50x56:022:306225	<input type="checkbox"/> 56x46:006:306229			
	<input type="checkbox"/> 38x56:016:306210	<input type="checkbox"/> 46x50:011:306219	<input type="checkbox"/> 54x46:005:306226	<input type="checkbox"/> 56x50:015:306230			
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:306213	<input type="checkbox"/> 46x56:020:306220	<input type="checkbox"/> 54x50:014:306227	<input type="checkbox"/> 56x56:024:306231			
	<input type="checkbox"/> 42x50:009:306214	<input type="checkbox"/> 50x46:004:306223					
020075	● 22502544-1xx		Setepute Sedeo Support h90mm m/avtagb. Comfort trekk STD				
020080	● (kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr. STD					
	<input type="checkbox"/> 38x46:101:306184	<input type="checkbox"/> 42x56:118:306191	<input type="checkbox"/> 50x50:113:306200	<input type="checkbox"/> 54x56:123:306204			
	<input type="checkbox"/> 38x50:107:306185	<input type="checkbox"/> 46x46:103:306194	<input type="checkbox"/> 50x56:122:306201	<input type="checkbox"/> 56x46:106:306205			
	<input type="checkbox"/> 38x56:116:306186	std ● 46x50:111:306195	<input type="checkbox"/> 54x46:105:306202	<input type="checkbox"/> 56x50:115:306206			
	<input type="checkbox"/> 42x46:102:306189	<input type="checkbox"/> 46x56:120:306196	<input type="checkbox"/> 54x50:114:306203	<input type="checkbox"/> 56x56:124:306207			
	<input type="checkbox"/> 42x50:109:306190	<input type="checkbox"/> 50x46:104:306199					
020076	<input type="checkbox"/> 22502536-0xx		Setepute Sedeo Support Memory h90mm SR vannavvisende trekk				<p>Support Memory:</p> 
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:306250	<input type="checkbox"/> 42x56:014:306255	<input type="checkbox"/> 50x50:010:306260	<input type="checkbox"/> 56x46:006:306265			
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:306251	<input type="checkbox"/> 46x46:003:306256	<input type="checkbox"/> 50x56:016:306261	<input type="checkbox"/> 56x50:012:306266			
	<input type="checkbox"/> 38x56:013:306252	<input type="checkbox"/> 46x50:009:306257	<input type="checkbox"/> 54x46:005:306262	<input type="checkbox"/> 56x56:018:306267			
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:306253	<input type="checkbox"/> 46x56:015:306258	<input type="checkbox"/> 54x50:011:306263				
	<input type="checkbox"/> 42x50:008:306254	<input type="checkbox"/> 50x46:004:306259	<input type="checkbox"/> 54x56:017:306264				
020076	<input type="checkbox"/> 22502536-1xx		Setepute Support Memory h90mm Comfort trekk				
020080	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x46:101:306232	<input type="checkbox"/> 42x56:114:306237	<input type="checkbox"/> 50x50:110:306242	<input type="checkbox"/> 56x46:106:306247			
	<input type="checkbox"/> 38x50:107:306233	<input type="checkbox"/> 46x46:103:306238	<input type="checkbox"/> 50x56:116:306243	<input type="checkbox"/> 56x50:112:306248			
	<input type="checkbox"/> 38x56:113:306234	<input type="checkbox"/> 46x50:109:306239	<input type="checkbox"/> 54x46:105:306244	<input type="checkbox"/> 56x56:118:306249			
	<input type="checkbox"/> 42x46:102:306235	<input type="checkbox"/> 46x56:115:306240	<input type="checkbox"/> 54x50:111:306245				
	<input type="checkbox"/> 42x50:108:306236	<input type="checkbox"/> 50x46:104:306241	<input type="checkbox"/> 54x56:117:306246				
020515	<input type="checkbox"/>		JAY Sittepute -oppgi art.nr.og type:				
			Se JAY-katalogen.				

Kommentar:

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setepute Form	Illustrasjoner	
	Sedeo Stabilizer gir ekstra god mekanisk stabilitet og oppleves omsluttende for bekken og lår. Sedeo Form har utdypet kurvatur i kaldskum.			<i>Form:</i>	
020077	<input type="checkbox"/> 22502541-0xx		Setepute Form h110mm vannavvisende trekk	 // QMP020077	
020518	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.		
	<input type="checkbox"/> 38x50:001:306072	<input type="checkbox"/> 46x50:003:306076	<input type="checkbox"/> 54x50:005:306080		<input type="checkbox"/> 56x61:013:306084
	<input type="checkbox"/> 38x56:007:306073	<input type="checkbox"/> 46x56:009:306077	<input type="checkbox"/> 54x56:011:306081		<input type="checkbox"/> 56x66:014:306085
	<input type="checkbox"/> 42x50:002:306074	<input type="checkbox"/> 50x50:004:306078	<input type="checkbox"/> 56x50:006:306082		
	<input type="checkbox"/> 42x56:008:306075	<input type="checkbox"/> 50x56:010:306079	<input type="checkbox"/> 56x56:012:306083		
Lev.art.nr		Setepute Stabilizer			<i>Stabilizer</i>  // QMP020078
020078	<input type="checkbox"/> 22502525-1xx		Setepute Stabilizer h90mm Comfort trekk		
020080	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.		
	<input type="checkbox"/> 38x46:101:306148	<input type="checkbox"/> 42x56:114:306153	<input type="checkbox"/> 50x50:110:306158	<input type="checkbox"/> 56x46:106:306163	
	<input type="checkbox"/> 38x50:107:306149	<input type="checkbox"/> 46x46:103:306154	<input type="checkbox"/> 50x56:116:306159	<input type="checkbox"/> 56x50:112:306164	
	<input type="checkbox"/> 38x56:113:306150	<input type="checkbox"/> 46x50:109:306155	<input type="checkbox"/> 54x46:105:306160	<input type="checkbox"/> 56x56:118:306165	
	<input type="checkbox"/> 42x46:102:306151	<input type="checkbox"/> 46x56:115:306156	<input type="checkbox"/> 54x50:111:306161		
	<input type="checkbox"/> 42x50:108:306152	<input type="checkbox"/> 50x46:104:306157	<input type="checkbox"/> 54x56:117:306162		
020078	<input type="checkbox"/> 22502525-0xx		Setepute Stabilizer h90mm vannavvisende trekk		
020518	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.		
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:306166	<input type="checkbox"/> 42x56:014:306171	<input type="checkbox"/> 50x50:010:306176	<input type="checkbox"/> 56x46:006:306181	
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:306167	<input type="checkbox"/> 46x46:003:306172	<input type="checkbox"/> 50x56:016:306177	<input type="checkbox"/> 56x50:012:306182	
	<input type="checkbox"/> 38x56:013:306168	<input type="checkbox"/> 46x50:009:306173	<input type="checkbox"/> 54x46:005:306178	<input type="checkbox"/> 56x56:018:306183	
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:306169	<input type="checkbox"/> 46x56:015:306174	<input type="checkbox"/> 54x50:011:306179		
	<input type="checkbox"/> 42x50:008:306170	<input type="checkbox"/> 50x46:004:306175	<input type="checkbox"/> 54x56:017:306180		
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Planseter		
	<input type="checkbox"/> 22502570	308463	Putestopp		
020082	<input type="checkbox"/> 22502513-013	305242	Plansete uten frontpute		
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:305264	<input type="checkbox"/> 46x46:003:305236	<input type="checkbox"/> 54x46:005:305244		
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:305265	<input type="checkbox"/> 46x50:011:305237	<input type="checkbox"/> 54x50:014:305245		
	<input type="checkbox"/> 38x56:016:305266	<input type="checkbox"/> 46x56:020:305238	<input type="checkbox"/> 54x56:023:305246		
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:305263	<input type="checkbox"/> 50x46:004:305241	<input type="checkbox"/> 56x46:006:305247		
	<input type="checkbox"/> 42x50:009:305269	<input type="checkbox"/> 50x50:013:305242	<input type="checkbox"/> 56x50:015:305248		
	<input type="checkbox"/> 42x56:018:305270	<input type="checkbox"/> 50x56:022:305243	<input type="checkbox"/> 56x56:024:305249		
020083	<input type="checkbox"/> 22502512-018	305289	Plansete med frontpute 50mm		
020084	<input type="checkbox"/> 22502512-112	305262	Plansete med frontpute 75mm		
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Lårstøtte og Knestøtte		
020113	<input type="checkbox"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres høyre si 1)		
020114	<input type="checkbox"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres venstre si 1)		
020121	<input type="checkbox"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres høyre si 1)		
020122	<input type="checkbox"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres venstre si 1)		
020341	<input type="checkbox"/> 22509025-011	305012	Knestøtte ve 120x120 inkl feste 2)		
020342	<input type="checkbox"/> 22509025-012	305011	Knestøtte hø 120x120 inkl feste 2)		
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Individuelle tilpassinger setemoduler; beskrives på forespørselskjema		
Y01164	<input type="checkbox"/> 1017108Q		Individuell tilpasset ryggpute angi form, fyll, størrelse og type trekk		
Y01262	<input type="checkbox"/> 1017108Q		Individuell tilpasset setepute angi form, fyll, størrelse og type trekk		

Benytt gjerne eksisterende pute fra std. sortiment som utgangspunkt. Angi evt endringer med mål og tegning som vedlegges målskjema

Kommentarer:

1) Ikke sammen med klesbeskytter/sideplate







2) Ikke sammen med benstøtter: 050015-17, 050080



For mer informasjon besøk vår hjemmeside

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlen og sidestøtter	Illustrasjoner	
040073	● 23104150-012	304683	Armlene mekanisme oppfellbar std Hø	STD	
040073	● 23104150-011	304684	Armlene mekanisme oppfellbar std Ve	STD	
	● 22804051	298092	Festeskinne for armlenepads med dobbelt slidespor	STD	
Elektrisk Oppfellbar/Nedsenkbar Armlenemekanisme:					
	<input type="checkbox"/> 1018046Q		Armlenemekanisme El oppfellbar Hø		
	<input type="checkbox"/> 1018047Q		Armlenemekanisme El oppfellbar Ve		
	<input type="checkbox"/> MC-1CH		Motor kontroll med bryter for 1stk El. Armlene *)		
**	<input type="checkbox"/> B4Me		Festebrakett for bryter El armlenemekanisme.Må velges ved valg av MC-1CH		
**	B4Me		Angi Bryterplassering: <input type="text"/>		
**	<input type="checkbox"/> B4Me		Programmering av styring av El.armlenemekanisme i brukermeny på styreboks/bryterpanel R-Net		
Armlenepolster Integralskum					
040023	<input type="checkbox"/> 22504218-004	304747	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate hø		
040024	<input type="checkbox"/> 22504218-003	304748	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate ve		
040025	<input type="checkbox"/> 22504218-002	304750	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate hø		
040026	<input type="checkbox"/> 22504218-001	304751	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate ve		
040027	<input type="checkbox"/> 22504218-006	304752	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate hø		
040028	<input type="checkbox"/> 22504218-005	304753	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate ve		
Armlenepolster komfort					
040204	<input type="checkbox"/> 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont hø		
040203	<input type="checkbox"/> 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont ve		
040074	<input type="checkbox"/> 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate hø		
040075	<input type="checkbox"/> 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate ve		
040076	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate hø		STD
040077	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate ve		STD
040078	<input type="checkbox"/> 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk festeplate hø		
040079	<input type="checkbox"/> 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve		
040080	<input type="checkbox"/> 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate hø		
040081	<input type="checkbox"/> 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve		
Armlenepolster Hemiplegi					
	<input type="checkbox"/> 22804080	304741	Armlenepolster hemiplegi integralskum motsatt av styreboksside		
			○ Hø -040031 ○ Ve - 040032		
Klesbeskytter					
040033	<input type="checkbox"/> 22504035-001	308083	Klesbeskytter seteskinne monterert, Ve		
040033	<input type="checkbox"/> 22504035-002	308082	Klesbeskytter seteskinne monterert, Hø		








Kommentarer:

**) Bestilles i tillegg og leveres/monteres i Norge

*) MA velges dersom armlenet ikke skal betjenes uavhengig av styreboks menyen

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO sentermontert elektrisk (krever R-Net styresyst).	Illustrasjoner
050071	<input type="checkbox"/> 21505675	304793	Benstøttehenger Q500 R lengdekomparerende uten fotplate/leggplate Inkludert justerbar stopp bryter for fotplate mot gulv	
	<input type="checkbox"/> 21505681-001	304791	Benstøtte Q500 vreg, lengdekomp.med fotplate 260x150/leggplate	
	<input type="checkbox"/> 21211004-135 21211005-060	308029	Kabelsett for sentermontert benstøtte OBS:Kreves 2 av hvert nr.	
**	<input type="checkbox"/> 21505680S		Fotplate 220x150mm for benstøtte sentermontert par	
050072	<input type="checkbox"/> 21505680	304921	Fotplate 260x150mm for benstøtte sentermontert par	
050073	<input type="checkbox"/> 247181	304924	Fotplate 310x170mm for benstøtte sentermontert par	
050092	<input type="checkbox"/> 21505678	305030	Leggplate for sentermont. Benstøtte hø/ve, NB:2 stk	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtter SEDEO Pro utsvingbare elektrisk vinkelregulerbar		
050017	● Hø: 22505216-002 Ve: 22505216-001	304848 304849	Benstøttehenger Sedeo Pro elektrisk vinkelregulerbar utsvingbar hø/ve	STD 
	● 22511005 22511004	307970 307971	Kabelpakke for elektrisk benstøtte utsvingbar -kreves 2 stk av begge nr.	STD
	● Hø: 22505010-012 Ve: 22505010-011	304646 304647	Feste for utsvingbar benstøtte/amputasjonsstøtte lavt hø/ve	
			Fotplate/Leggpute	
050088	○ 22505217-001	304932	Fotplate setebredder 385 - 400mm Sedeo Pro	STD 
050089	● 22505217-002	304933	Fotplate setebredder 420 - 460mm Sedeo Pro	
050090	○ 22505217-003	304934	Fotplate setebredder 480 - 520mm Sedeo Pro	
050091	○ 22505217-004	304935	Fotplate setebredder 540 - 560mm Sedeo Pro	
050082	● 22505114-004		Leggpute hø/ve 2 stk. kreves	STD
			Benstøtte tilbehør NB! Velg riktig setebredde!	
050083	<input type="checkbox"/> 22505114-005	305026	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:385-420 mm *) 2 stk. kreves	
050083	<input type="checkbox"/> 22505114-006	305027	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:440-550 mm *) 2 stk. kreves	
050084	<input type="checkbox"/> 90009061	304982	Hælstropp Sedeo Pro passer hø/ve	
050200	<input type="checkbox"/> 22509129-002	305005	Knestøttepute hø integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
050201	<input type="checkbox"/> 22509129-001	305008	Knestøttepute ve integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
050081	<input type="checkbox"/> 90005040	308309	Mekanisme/lås for sammenkobling av 2-delte fotplater	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Amputasjonsstøtte		
050142	<input type="checkbox"/> 22505200-002	304644	Amputasjonsstøtte Hø	
050143	<input type="checkbox"/> 22505200-001	304645	Amputasjonsstøtte Ve	

Kommentar:

*) Vær obs: velg riktig setebredde

**) Bestilles i tillegg og leveres/monteres i Norge

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	TILBEHØR	
			Bilfeste	
090205	<input type="checkbox"/> 503439		Dahl's docking monteret på stolen, med 1stk 8mm spacer.	
	503125		Dahl's docking (velges i tillegg til 503439)	
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør (Se også Diverse på siste side)	Illustrasjoner
090128	<input type="checkbox"/> 22509015-001	307042	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 1700mm , velg også feste : 22809095	    
090129	<input type="checkbox"/> 22509015-002	307043	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 2700mm , velg også feste : 22809095	
	<input type="checkbox"/> 22809095		Belteinnfesting for sideskinne	
090110	<input type="checkbox"/> 22509080-012	308666	Speil Hø (motsatt JSM side)	
090118	<input type="checkbox"/> 22509080-011	308667	Speil Ve (motsatt JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-002	308664	Speil Hø (samme som JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-001	308665	Speil Ve (samme som JSM side)	
030605	<input type="checkbox"/> 22509056	304627	Abduksjonskloss (1) Velg også 22509054	
030605	<input type="checkbox"/> 22509054	304625	Feste Abduksjonskloss 1)	
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Vesker / Holdere	
090120	<input type="checkbox"/> 9004673	307654	Veske armlenemontert med glidelås	
**	<input type="checkbox"/> 1017051		Veske armlene monteret	
**	<input type="checkbox"/> ALF6907	252353	Veske m/klaff Alfsnes (innfestning)	
**	<input type="checkbox"/> 1017986		Holder for oksygenflaske (fastmontert)	
**	<input type="checkbox"/> 7109051		Holder for oksygenflaske (kun veske fra Gemino)	
**	<input type="checkbox"/> 22509060Q		Krykkehoder	
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Annet tilbehør	
**	<input type="checkbox"/> UN099	079928	Presenning	
**	<input type="checkbox"/> 3007900	139123	Oppladbar luftpumpe	
**	<input type="checkbox"/> 5005220		Universalplate for seteinnfestning støp/eksterne seteenheter	
	<input type="checkbox"/> A0753S		Eksternt OBC ladeuttak L; 1,75cm for Scoot som selvstendig master	
**	<input type="checkbox"/> 5005309Q		Brakett for eksternt ladeuttak	
090147	<input type="checkbox"/> RSS-OBC	251496	Fjernstyrt stopp Switch-It for innkobling i OBC	
**	<input type="checkbox"/> 5005206		Feste til bruk for rolltalk, Mediaenheter etc for stillbare rørstag RWD	
**	<input type="checkbox"/> 1017108L1-12		Pute sete lav for bruk i bil. SB: <input type="text"/> SD: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/> 1017108	205112	Setemodul. Individuelt tilpassede sete/ryggputer	
**	<input type="checkbox"/> 1017980		Adapter for kortere SD	
**	<input type="checkbox"/> 5005120Q		El. oppfellbar fotplater sentermontert elektrisk benstøtte	
**	<input type="checkbox"/> 1015507	206388	Rullebelte med polstring	
**	<input type="checkbox"/> 5005247Q	307954	Kinetic balance Innfesting vest skulder	
**	<input type="checkbox"/> 5005246Q	307045	Kinetic balance hoftebelte feste	
**	<input type="checkbox"/> 5005245Q	307046	Kinetic balance lårbelte (setebaseplassert)	
**	<input type="checkbox"/> 22509065Q	313924	Festekroker rygg (sett a 2 stk)(for innfesting i skinne seterygg) ikke SB38	
**	<input type="checkbox"/> 5005215Q	307760	Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 5005215QB3	307629	Feste til Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-002	307763	Forflytningshåndtak hø	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-001	307764	Forflytningshåndtak ve	

Kommentar:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, be da om B4Me løsning

**) Bestilles i tillegg og leveres/monteres i Norge



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

Lev.art.nr **HMS art.nr:** **Bord med utsparring til Joystick monteres motsatt Joystickside***Velg Bord med tilhørende festearm under. Bordplate 63 cm passer for SB opptil 50 cm.**Bord og innfesting leveres løst og monteres/tilpasses ved levering.*

090040	<input type="checkbox"/>	20009276	307591	Festearm komplett til bord med hel bordplate utsvingbart	
090125	<input type="checkbox"/>	90009097	308466	Polstring for hel bordplate	
090126	<input type="checkbox"/>	9002019-001	307124	Bordplate med kanter b:63cm joystick Hø	
090126	<input type="checkbox"/>	9002017-001	307125	Bordplate med kanter b:63cm joystick Ve	
090040	<input type="checkbox"/>	90009005	307123	Bordplate Flat overflate b:63cm joystick Hø/Ve	
	<input type="checkbox"/>	90009102-002	307107	Bordplate Flat overflate b:75cm joystick Hø/Ve	
	<input type="checkbox"/>	20009275-001	307112	Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord hø	
	<input type="checkbox"/>	20009275-002	307593	Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord ve	
090046	<input type="checkbox"/>	90009036-001	307842	Bordplate halvbord b30 hø/ve	

Kommentar:

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks / Elektronikk	Illustrasjoner
110016	<input type="checkbox"/> 21011018		Styreboks R-Net LED JSM aktuator og lys knapper *)	
110013	<input type="checkbox"/> 20011016-001	308861	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender	
110023	● 20011016-002	308860	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender og Blåtansender	STD
	● 20011032-120	307974	Kabel R-Net vinklet kontakt	STD

*) LCD støtter ikke Direct Access , velg Ctrl+5 dersom bruker skal ha bryterpanel.

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks montering	
110056	● 22509070-002	308453	Parallellbeslag utsvingbar inkapslet mekanisme hø/ve STD
110050	<input type="checkbox"/> 20009099	307720	Fast beslag joystickfeste hø/ve

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks plassering, språk	
110052	●		Styreboks på høyre side STD
110053	○		Styreboks på venstre side
119008	<input type="checkbox"/>	Ønsker annet språk enn Norsk i display, angi språk: <input type="text"/>	

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Joystick grep - tilbehør	
090505	<input type="checkbox"/> 014860	308842	Joystick grep golfball d 42mm
090506	<input type="checkbox"/> 172384.3801	308846	Joystick grep T-grep bredde 82mm
090507	<input type="checkbox"/> 172384.3800	308841	Joystick grep myk ball d 70mm
090508	<input type="checkbox"/> 172384.3804	308840	Joystick grep kule plast d 35mm
090045	<input type="checkbox"/> 6003447	308848	Joystick grep kule plast d 48mm
090509	<input type="checkbox"/> 000934.0139	308843	Joystick grep hakekopp d 37mm
090512	<input type="checkbox"/> 172384.3803	308844	Joystick grep pennegrepp 80x15mm
090511	<input type="checkbox"/> 172384.3802	308845	Joystick grep sopp formet d 45mm
**	<input type="checkbox"/>		Individuell tilpasset, beskriv på B4Me skjema.



Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk - programmering R-Net	
090066	<input type="checkbox"/> 108532	168637	PC programmerer R-net inkl kabel, dongel og software
090064	<input type="checkbox"/> 108664 015574	168639 168626	Håndprogrammerer DTT R-Net med tilkoblingskabel



Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk	
010004	● 20011080-004	308102	Elektronikk R-Net 120A STD
			Setefunksjonsmodul og Lysmodul R-Net
110032	● 21011013	213075	Aktuator og Lysmodul ISM6-L STD

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks bordmontering	
110143	<input type="checkbox"/> 20009277	307592	Innfestings arm med feste armlen for bordplate med utsparring for styreboks
110143	<input type="checkbox"/> 6002050	308850	Styreboks komplett for nedfelling i bordplate
110143	<input type="checkbox"/> 9003840-001	307122	Bordplate med utsparring for nedfellbar styreboks
110080	○		Monteres høyre side
110081	○		Monteres venstre side








Kommentar:

***) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024










Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Ctrl+5	Illustrasjoner
Kan montere 1 stk Direct Access pr master JSM (i tillegg til evt Ctrl+5 bryterpanel)			
110174 ●	20011265	307208	Direct Access bryterpanel kort kabel, styreboksside m feste STD 
□	20011267	307209	Direct Access bryterpanel lang kabel, armlene motsatt styreboksside m/festemateriell.
<i>Kun internt:</i>			
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Ctrl+5	Illustrasjoner
Kan montere 2 stk Ctrl-5 paneler pr stol (i tillegg til evt Direct Access bryterpanel)			
Ctrl+5 bryterpanel montering			
110180 □	21709011	251376	Ctrl+5 bryterpanel monteres i styreboks
110181 □	22509070-001	307961	Ctrl+5 bryterpanel monteres motsatt styreboksside
** □			Ctrl+5 bryterpanel montert på rygg: *) Hø: □ Ve: □
*)Se Tilbehør/deler på side 15 for fester			
110043	inkl i nr.nedenfor:		Ctrl+5 bryterpanel Brytertype
110175 □	20011151-001	243456	Ctrl+5 bryterpanel med lave, gule knapper 
110176 □	20011150-001	236790	Ctrl+5 bryterpanel med høye, hvite vippebrytere 
110179 □	21709011	251376	Monteringsplate Ctrl+5 på styreboks 
□	20011034	308014	Y-Skjøtekabel for bruk ved innkobling Ctrl+5 bryter 
CTRL+5 bryterpanel kan programmeres i ulike Modus og den kan også settes opp via Assignable Buttons for å betjene alle funksjoner som er koblet til stolen			

DENNE HALVSIDEN FINNES OGSÅ PÅ SKJEMAET FOR SPESIALSTYRINGER R-Net

OMNI2 Styringsenhet for tilkobling av inntil 2 ulike individuelle joysticker, hodestyringer, sug&blås, samt bryterstyring og brytere. Vi bistår ved valg av alternative styringer for tilkobling og bruk med **Omni2**. **Omni2** styrer også IR og Blåtann signaler slik at omgivelseskontroll og Tlf/Pad/Pc kan betjenes via rullestolen.











NB!
Ønskes flere valg av SPESIALSTYRINGER, åpne eget skjema her

Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Kontroll modul og skjerm med veske og tilkoblingskabel R-Net	
□	108312	168622	R-Net kontaktblokk for 4 bus kabler. Brukes v/tilkobling ekstra R-Net kabler v/behov
110116 □	20011230-010	308100	Omni2 enhet 
110116 □	20011236-200	307986	Kabel Display 
110116 □	20011231-010	308875	Omni2 Display 
Montasjesett Omni2, bag med R-Net kabel og ladeuttak og plass for kabler			
□	20009190-010	307339	Bag Omni2 
110116 □	22509145	307566	Brakett for ryggmontering Omni2 bag 
□	20011035	307977	Kabel R-Net 
□	20011034	308014	Y-Skjøtekabel ved innkobling av Omni2 som sekundær master 
Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Skjermplassering med Link-It innfestingmoduler	
110119 □	20009251	307556	Fastmontert Hø armlene 
110120 □	20009251	307556	Fastmontert Ve armlene 
110123 □	20009252	307558	Utsvingbart beslag Hø armlene
110124 □	20009252	307558	Utsvingbart beslag Ve armlene
Ved behov for individuell plassering oppgi mål og plassering. Velg Link-It komponenter (se egen katalog,) alternativt løses via B4Me. Se Link-It-katalog			

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

LEDSAGERSTYRINGER JSM og Dual**Illustrasjoner:**

kun internt:	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:	
KUN INFO:	<input type="checkbox"/> Både brukerstyrt og ledsagerstyrt	<input type="checkbox"/> Kun ledsagerstyrt (flytt std. Styreboks)	
Standard JSM flyttet til rygg			
110020	Dersom standard styreboks ønskes flyttet fra armlene til rygg, velges følgende:		
110025	<input type="checkbox"/> 22503412-001	307540	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i ryggramme Hø 
	<input type="checkbox"/> 22503415-002	304995	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø
110026	<input type="checkbox"/> 22503412-002	307541	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i ryggramme Ve 
	<input type="checkbox"/> 22503415-001	304996	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve
Ekstra JSM montert på rygg			
110023	<input type="checkbox"/> 20011016-002	308860	Ekstra JSM2 styreboks f/montering på rygg, velg også skjøtekabel + Y-kabel under
	<input type="checkbox"/> 20011032-120	307974	Kabel R-Net vinklet kontakt
	<input type="checkbox"/> 9002481		Skjøtekabel 1.0 m 
	<input type="checkbox"/> 20011034	308014	Skjøtekabel Y-kabel
110025	<input type="checkbox"/> 22503412-001	307540	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i ryggramme Hø 
	<input type="checkbox"/> 22503415-002	304995	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø
110026	<input type="checkbox"/> 22503412-002	307541	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i ryggramme Ve 
	<input type="checkbox"/> 22503415-001	304996	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve
DUAL ledsagerstyreboks montert på rygg			
110021	<input type="checkbox"/> 21011025	203099	Dual Ledsagerstyreboks 
	<input type="checkbox"/> 9002481		Skjøtekabel 1.0 m
	<input type="checkbox"/> 20011034	308014	Skjøtekabel Y-kabel
110025	<input type="checkbox"/> 22503412-001	307540	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i ryggramme Hø 
	<input type="checkbox"/> 22503415-002	304995	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø
110026	<input type="checkbox"/> 22503412-002	307541	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i ryggramme Ve 
	<input type="checkbox"/> 22503415-001	304996	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve
Ledsagerstyringer fortsetter på neste side ..			

Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

LEDSAGERSTYRINGER Scoot og Attende

Illustrasjoner

Lev.art.nr: HMS Art.nr:

**SCOOT ledsagerstyring regulerbar festet på rygg**

**	<input type="checkbox"/>	LEDQPSCO	308889	Scoot leds.styring m/kabel og feste, nedfell og høydereg.bar, velg også A0753S
**	<input type="checkbox"/>	A0753S	293026	Ekstern Ladekontakt MÅ velges dersom Scoot eneste Master i styresystemet
**	<input type="checkbox"/>	5005309Q	293027	Feste ekstern ladekontakt MÅ velges dersom A0753S er valgt

*Merk! Montering av Scoot ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt***ATTENDE ledsagerstyring regulerbar festet på rygg**

**	<input type="checkbox"/>	LEDKTATT28	308880	Attende Ledsagerstyring inkl.Dual styreboks (21011025) og kabler 1)
----	--------------------------	------------	--------	---

1) Dersom std JSM ønskes flyttet inn i Attende-mekanisme, krediter: 21011025.*Merk! Montering av Attende ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt***Tilbehør/deler til Ledsagerstyringer**

**	<input type="checkbox"/>	555546-1		Sedeo Pro festemekanisme Attende ledsagerstyring inkl Baseplate
**	<input type="checkbox"/>	EL4727-1		Baseplate for montering av ledsagerstyringer og tilbehør. *)
<i>*) Baseplate passer festemekanisme Attende og Scoot. Velges v/mont av flere tilbehør m/ Scoot</i>				
**	<input type="checkbox"/>	555561		Festebrakett f/Ctrl+5 og Direct Access på Baseplate til ledsagerstyring rygg
**	<input type="checkbox"/>	EL4682	308412	Ledsagerstyringsfeste med håndstøtte f/ryggmontering på Baseplate, ○ Hø ○ Ve
**	<input type="checkbox"/>	5005320		Nødstopp Std bryter for bruk alene, velg også Festeplate: 555560
**	<input type="checkbox"/>	555560		Festeplate til Std Nødstopp bryter: 5005320, montering Baseplate

Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

Q500R DK15

QOP ● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Diverse tilleggsutstyr	Illustrasjoner	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.0	216116	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XS		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.1	216513	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: S		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.2	216514	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: M		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.3	216515	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: L		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.4	216516	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XL		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.0	216534	Ankle Positioning Velcro Closure Strl XS		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.1	216535	Ankle Positioning Velcro Closure Strl S		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.2	215256	Ankle Positioning Velcro Closure Strl M		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.3	213225	Ankle Positioning Velcro Closure Strl L		
Se flere produkter og beskrivelser Kinetic Balance katalog.					
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.001	288765	Raincape Plus, Grå str. XS (X-liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.002	288766	Raincape Plus, Grå str. S (liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.003	288767	Raincape Plus, Grå str. M (medium)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.004	288768	Raincape Plus, Grå str. L (stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.005	288769	Raincape Plus, Grå str. XL (X-stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.002	288784	Raindek ETX, varmepose str. S (liten) <i>finnes også i 2 mindre størrelser.</i>	 <small>så i fargen edbrosyre på</small>	
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.003	288785	Raindek ETX, varmepose str. M (medium)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.004	288786	Raindek ETX, varmepose str. L (stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.005	288787	Raindek ETX, varmepose str. XL (X-stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.001	288770	Raindek Long, sort str. XS (X-liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.002	288771	Raindek Long, sort str. S (liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.003	288772	Raindek Long, sort str. M (medium)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.004	288773	Raindek Long, sort str. L (stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.005	288774	Raindek Long, sort str. XL (X-stor)		
Ullprodukter Se flere produkter og beskrivelser Bekledningsprodukter					
**	<input type="checkbox"/> 8007	154779	Sete-/Ryggavlaster, 46x55 cm		
**	<input type="checkbox"/> 8008	154772	Fotavlaster, one size (par)		
**	<input type="checkbox"/> 2145	217575	Armbeskytter, one size (par)		
**	<input type="checkbox"/> 8015	155074	Albuebeskytter, one size (par)		
Se flere produkter og beskrivelser på hjemmesiden.					
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tjenester			
**	<input type="checkbox"/>	308928	Utprøving enhetspris	Antall: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/>	308922	Tilpassing på brukt elektrisk rullestol timepris	Antall: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/>	308920	Individuell tilpassing på ny og brukt elektrisk rullestol timepris	Antall: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/>	308918	Reparasjon timepris	Antall: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/>	308926	Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker enhetspri	Antall: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/>	308925	Klargjøring til gjenbruk enhetspris	Antall: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/>	308916	Reisetid timepris	Antall: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	DIETT		Oppholdsgodtgjørels statens satser, der reisekost ikke inngår i tjenesten ***	Ihht bilag: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	19		Bom , Taxi , andre påløpte reiseutgifter.. ***	Ihht bilag: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	12		Kjøregodtgjørelse, Km sats ihht statens satser Sats: ***	Antall: <input type="text"/>	

Kommentarer:

***) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

****) Belastes når Utprøving, Reperasjon og Individuell tilpassing - samt Tilpassing av brukt rullestol - utføres hos bruker.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.no



© Sunrise Medical 2024