



DelKontrakt 16

Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato: Selger:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
- ☐ = Pritillegg
- = Valgmulighet

Art. nr.: **Q500MNAV16** HMS nr: **304596**


Maks. brukervekt: **160 kg**
Personens vekt *): kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

BESTILLINGSSKJEMA Q500 med SEDEO Pro

a
b
c
d
e
f
g
i
j
m
n
o



Setetype

SEDEO Pro med alle Elektriske funksjoner : Løft / Tilt / Rygg / Benstøtte
Ryggpute : Aktiv Flex Deep Contour Comfort trekk
Setepute : Support Memory Comfort trekk
Sete intervall: sb:380 - 560 mm
Sete intervall: sd:400 - 560 mm
Setehøyde intervall: 415 mm - 490 mm *)
Innstillinger av seteenhets kan gjøres med bruker i stolen
Godkjent som sete i bil, både med Dahl Docking feste og med stropper.
*) Avhengig av batteristørrelse og setefunksjoner



Understell



Max brukervekt	160 kg (150kg v/bruk i bil)	Drivhjul	14" Luft knast, sort
Understell bredde	std 64cm, avhengig av hjulvalg	Svinghjul	7" Kompakt, sort
Styresystem	R-Net	Batterilader	Victron Impulse II Smart
Rekkevidde	opptil 40 km	Batteri	IATA godkjent
Drivmotorer	10 km/t	Deksel/Dekorfarge	Sort/Sølv
Bakkeklaring	70 mm, Forberedt for Dahl Docking	Rammefarge	Sort

Kommentarer:

Q500M DK16

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Beskrivelse	Illustrasjoner
	● Q500MNAV16	304596	Q500 M komplett med Sedeo Pro seteenhet	STD
	Q500MNAV16U	304615	Q500 M understell	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Fjæring	
15002	●		Fast fjæring	STD
15001	○		Standard fjæring	Anbefales for brukervekt under 60kg
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Motor	
180008	□ 22710010-005 HØ 22710010-006 VE	307470 307471	Motor inntil max 13 km/t	
180007	● 22710010-001 HØ 22710010-002 VE	308346 308347	Motor inntil max 10 km/t	STD
			Gyro	
110009	● 21809080	307835	Gyro for stabil kjøring	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Drivhjul	
070065	□ 244823	307894	Drivhjul 13" knastedekk luft sort	
070069	□ 244824	307893	Drivhjul 13" knastedekk massivt sort	
070034	● 245399	307896	Drivhjul 14" knastedekk luft sort	STD
070033	□ 245400	307895	Drivhjul 14" knastedekk massivt sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Svinghjul	
080213	● 256209		Svinghjul Q500 M 7" massivt sort	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Deksel m/skjerm, fargevalg	
	● 134375-ET	307398	Sort deksel bak	STD
	● 134374-ET	307392	Sort topp/front deksel med integrert skjerm	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Dekorsett farger	
140005	○ 161952	307307	Grønn	
140004	○ 161948		Sort	
140006	○ 161950		Orange	
140007	● 162046	307303	Sølv	STD
140002	○ 161951		Rød	
140003	○ 161953		Blå	
140001	○ 161949	307304	Hvit	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lys	
110201	● 21809000-001	307799	Frontlys m/blinklys venstre	STD
110201	● 21809000-002	307798	Frontlys m/blinklys høyre	STD
110201	● 21509003-001	213065	Baklys rød	STD <i>kreves 2 stk</i>
110201	● 21509003-002	213045	Baklys blink gul	STD <i>kreves 2 stk</i>
	●		Refleks sett	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Sittehøyde. Innstilling for laveste setehøyde med elektrisk løft/tilt (2)	
SH415	○		415mm - kun med std 60 Ah batterier og uten el-setefunksjoner	
SH425	○		425mm - kun med std 60 Ah batterier og tilt/løft setemodul	
SH440	○		440mm	
SH450	●		450mm (kun med tilt/løft setemodul)	
SH465	○		465mm	
SH490	○		490mm	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Batteri / Lader	
160005	□ 20016005	251613	Batteri 80Ah <i>2 stk kreves</i>	
160033	● 20016002	251614	Batteri Q500M std 60Ah <i>2 stk kreves</i> STD	
160104	□ 133001.10013	308909	Classic 220V/10A	
	● 9012366	286581	Victron Impulse II Smart 8Ah IP65 *) STD	



*)Legges inn med pris 0 ved kjøp av ny stol.

Kommentarer:

2) Mål fra gulv til underside setepute







For mer informasjon
besøk vår hjemmeside

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

Q500M DK16

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setefunksjoner og ryggmoduler	Illustrasjoner	
QOP			Setefunksjoner, elektrisk regulering		
130006	● 20012011-003	306497	El seteløft 30cm /El tilt 50° modul STD		
	○		El seteløft 30cm /El tilt 30° modul , for bruk med C-Me funksjon		
			Kjøring i full oppløftet seteposisjon		
110034	○		C-Me funksjon aktivert, tillater kjøring i max 4,8 km/t ved full seteløft med redusert tilt 30grader.		
	●		C-Me funksjon de-aktivert, tillater kjøring ved begrenset seteløft , max setetilt 50grader		
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Rygggramme		
030209	□		Ryggfeste Jay J3 -Se eget skjema for Jay J3 rygger		
030229	●		Sedeo Pro rygggramme med anti shearing og beslag for enkel innstilling av ryggghøyde og vinkling av sidestøtter i ryggputen STD Elektrisk Vinkelregulerbar 90 - 150 grader		
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Ryggputer Sedeo Pro		
030104	●		Sedeo Pro Ryggpute , trinnløs høydejusterbar og med justerbare sidevanger og velcro ryggbånd for forming av ønsket støtte/komfort. STD		
030109	□ 22503502-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled fast skum svakt buet SR vannavvisende trekk		
030059	(kode for trekktype)		rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50: 001-305427	○ 42x56: 008-305585	○ 50x50: 004-305432		○ 54x56: 011-305435
	○ 38x56: 007-305428	○ 46x50: 003-305430	○ 50x56: 010-305433		○ 56x50: 006-305436
	○ 42x50: 002-305429	○ 46x56: 009-305431	○ 54x50: 005-305434		○ 56x56: 012-305437
030109	□ 22503502-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled fast skum svakt buet Comfort trekk		
030108	(kode for trekktype)		rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50:101-305413	○ 42x56:108-305416	○ 50x50:104-305419		○ 54x56:111-305422
	○ 38x56:107-305414	○ 46x50:103-305417	○ 50x56:110-305420		○ 56x50:106-305423
	○ 42x50:102-305415	○ 46x56:109-305418	○ 54x50:105-305421	○ 56x56:112-305424	
030113	□ 22503570-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, vannavvisende trekk		
030059	(kode for trekktype)		rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50:001-305582	○ 42x56:008-305586	○ 50x50:004-305589		○ 54x56:011-305592
	○ 38x56:007-305583	○ 46x50:003-305587	○ 50x56:010-305590		○ 56x50:006-305593
	○ 42x50:002-305584	○ 46x56:009-305588	○ 54x50:005-305591		○ 56x56:012-305594
030113	□ 22503570-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, Comfort trekk		
030108	(kode for trekktype)		rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x50:101-305570	○ 42x56:108-305573	○ 50x50:104-305576		○ 54x56:111-305579
	○ 38x56:107-305571	○ 46x50:103-305574	○ 50x56:110-305577		○ 56x50:106-305580
	○ 42x50:102-305572	○ 46x56:109-305575	○ 54x50:105-305578		○ 56x56:112-305581
030116	● 22503536-2xx	se tabell	Ryggpute Active Flex, Dyp sideprofil 14cm, Velcrobånd, Comfort trekk, Dobbel glidelås/trekk (std: 46x50) STD		
030230	● (kode for trekktype)		rbxrh: xxx-HMSnr.		
	○ 38x44:-201:305382	○ 42x56:-214:305463	○ 50x50:-210:305389		○ 56x44:-206:305391
	○ 38x50:-207:305383	○ 46x44:-203:305386	○ 50x56:-216:305465		○ 56x50:-212:305468
	○ 38x56:-213:305462 std	● 46x50:-209:305387	○ 54x44:-205:305390		○ 56x56:-218:305469
	○ 42x44:-202:305384	○ 46x56:-215:305464	○ 54x50:-211:305466		○
	○ 42x50:-208:305385	○ 50x44:-204:305388	○ 54x56:-217:305467	○	

Kommentarer:

Q500M DK16

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr		Ryggputer Sedeo Pro
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	se tabell	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Comfort trekk
030108	kode for trekk		rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44:101-305530	<input type="radio"/> 42x50:108-305534	<input type="radio"/> 46x56:115-305538
	<input type="radio"/> 38x50:107-305531	<input type="radio"/> 42x56:114-305535	<input type="radio"/> 50x44:104-305539
	<input type="radio"/> 38x56:113-305532	<input type="radio"/> 46x44:103-305536	<input type="radio"/> 50x50:110-305540
	<input type="radio"/> 42x44:102-305533	<input type="radio"/> 46x50:109-305537	<input type="radio"/> 50x56:116-305541



Kun internt:	Lev.art.nr		Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	se tabell	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
030059	kode for trekk		rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44:001-305552	<input type="radio"/> 42x50:008-305556	<input type="radio"/> 46x56:015-305560
	<input type="radio"/> 38x50:007-305553	<input type="radio"/> 42x56:014-305557	<input type="radio"/> 50x44:004-305561
	<input type="radio"/> 38x56:013-305554	<input type="radio"/> 46x44:003-305558	<input type="radio"/> 50x50:010-305562
	<input type="radio"/> 42x44:002-305555	<input type="radio"/> 46x50:009-305559	<input type="radio"/> 50x56:016-305563

/ QMP030117

Lev.art.nr	HMS art.nr	Sidestøtte (For bruk i kombinasjon med Sedeo Profiled ryggpute)
030607 <input type="checkbox"/> 22509107-011	308575	Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres høyre side
030608 <input type="checkbox"/> 22509107-001	308576	Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres venstre side
030609 <input type="checkbox"/> 22509107-012	308573	Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres høyre side
030610 <input type="checkbox"/> 22509107-002	308574	Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres venstre side



Kommentarer:

Q500M DK16

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMSart.nr:	Hodestøtter	Illustrasjoner
030430	<input type="checkbox"/> 22509013-001	305177	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt	
030431	● 22509013-001 20009103	305177 294261	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt med tekstil trekk STD	
030432	<input type="checkbox"/> 22509013-002	305176	Hodestøttepute Sedeo 400X110 myk polstret vannavvisende trekk, formbar	
WHT030402	<input type="checkbox"/> P1000L	272244	Hodestøttepute Whitmyer Plush 254x127 Lycra	
WHT030404	<input type="checkbox"/> P8044L	251109	Hodestøttepute Whitmyer Plush justerbar 355x76mm Lycra	

Lev.art.nr	HMSart.nr:	Hodestøttestag	
030434	● 22509012	305185	Sedeo med hurtigfeste STD
WHT030408	<input type="checkbox"/> 20009005-002	305189	Festestag Whitmyer puter Linx ²
WHT030409	<input type="checkbox"/> 20009005-003	305187	Festestag Whitmyer puter AxyS
030119	● 22809015		Mottaker utforet hodestøtte beslag Sedeo Pro STD

Lev.art.nr	HMSart.nr:	Feste hodestøtte / Seteskinne	
020085	● 22502008-002	308546	Seteskinne kort Hø setedybde 380-520mm STD
020085	● 22502008-001	308547	Seteskinne kort Ve setedybde 380-520mm STD
020069	○ 22502014-002	308548	Seteskinne lang Hø <i>velg også toppplate 22502013</i> <i>inkl.just.beslag</i>
020069	○ 22502014-001	308549	Seteskinne lang Ve <i>velg også toppplate 22502013</i> <i>inkl.just.beslag</i>
020069	○ 22502013	306513	Topp-plate for seteskinne lang <i>1 stk pr stol</i>

Lev.art.nr	HMSart.nr:	Seteputer Sedeo
020073	<input type="checkbox"/> 22502522-0xx	<i>se tabell</i> Setepute Profiled h70mm vannavvisende trekk

020518	<i>(kode for trekktype)</i>		<i>sbxsd:xxx:HMSnr.</i>				
<input type="checkbox"/>	38x46:001:306122	<input type="checkbox"/>	42x56:018:306129	<input type="checkbox"/>	50x50:013:306138	<input type="checkbox"/>	54x56:023:306142
<input type="checkbox"/>	38x50:007:306123	<input type="checkbox"/>	46x46:003:306132	<input type="checkbox"/>	50x56:022:306139	<input type="checkbox"/>	56x46:006:306143
<input type="checkbox"/>	38x56:016:306124	<input type="checkbox"/>	46x50:011:306133	<input type="checkbox"/>	54x46:005:306140	<input type="checkbox"/>	56x50:015:306144
<input type="checkbox"/>	42x46:002:306127	<input type="checkbox"/>	46x56:020:306134	<input type="checkbox"/>	54x50:014:306141	<input type="checkbox"/>	56x56:024:306145
<input type="checkbox"/>	42x50:009:306128	<input type="checkbox"/>	50x46:004:306137				

Profiled






020073	<input type="checkbox"/> 22502522-1xx	<i>se tabell</i>	Setepute Profiled h70mm Comfort trekk
--------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------------

020080	<i>(kode for trekktype)</i>		<i>sbxsd:xxx:HMSnr.</i>				
<input type="checkbox"/>	38x46:101:306098	<input type="checkbox"/>	42x56:118:306105	<input type="checkbox"/>	50x50:113:306113	<input type="checkbox"/>	54x56:123:306117
<input type="checkbox"/>	38x50:107:306099	<input type="checkbox"/>	46x46:103:306107	<input type="checkbox"/>	50x56:122:306114	<input type="checkbox"/>	56x46:106:306118
<input type="checkbox"/>	38x56:116:306100	<input type="checkbox"/>	46x50:111:306108	<input type="checkbox"/>	54x46:105:306115	<input type="checkbox"/>	56x50:115:306119
<input type="checkbox"/>	42x46:102:306103	<input type="checkbox"/>	46x56:120:306109	<input type="checkbox"/>	54x50:114:306116	<input type="checkbox"/>	56x56:124:306120
<input type="checkbox"/>	42x50:109:306104	<input type="checkbox"/>	50x46:104:306112				

// OMP020073

Q500M DK16

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Seteputer Sedeo Pro	Illustrasjoner
020074	<input type="checkbox"/> 22502540-0xx	se tabell	Setepute Memory h70mm vannavvisende trekk	Memory:
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x50:001:306086	<input type="radio"/> 46x50:003:306090	<input type="radio"/> 54x50:005:306094	
	<input type="radio"/> 38x56:007:306087	<input type="radio"/> 46x56:009:306091	<input type="radio"/> 54x56:011:306095	
	<input type="radio"/> 42x50:002:306088	<input type="radio"/> 50x50:004:306092	<input type="radio"/> 56x50:006:306096	
	<input type="radio"/> 42x56:008:306089	<input type="radio"/> 50x56:010:306093	<input type="radio"/> 56x56:012:306097	
Sedeo Support gir svært god stabilitet og trykkfordeling. Comfort trekk gir god ventilasjon.				
020075	<input type="checkbox"/> 22502544-0xx	se tabell	Setepute Sedeo Support h90mm vannavvisende trekk	Support:
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:001:306208	<input type="radio"/> 42x56:018:306215	<input type="radio"/> 50x50:013:306224	<input type="radio"/> 54x56:023:306228
	<input type="radio"/> 38x50:007:306209	<input type="radio"/> 46x46:003:306218	<input type="radio"/> 50x56:022:306225	<input type="radio"/> 56x46:006:306229
	<input type="radio"/> 38x56:016:306210	<input type="radio"/> 46x50:011:306219	<input type="radio"/> 54x46:005:306226	<input type="radio"/> 56x50:015:306230
	<input type="radio"/> 42x46:002:306213	<input type="radio"/> 46x56:020:306220	<input type="radio"/> 54x50:014:306227	<input type="radio"/> 56x56:024:306231
	<input type="radio"/> 42x50:009:306214	<input type="radio"/> 50x46:004:306223		
020075	<input type="checkbox"/> 22502544-1xx	se tabell	Setepute Sedeo Support h90mm m/avtagb. Comfort trekk	
020080	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:101:306184	<input type="radio"/> 42x56:118:306191	<input type="radio"/> 50x50:113:306200	<input type="radio"/> 54x56:123:306204
	<input type="radio"/> 38x50:107:306185	<input type="radio"/> 46x46:103:306194	<input type="radio"/> 50x56:122:306201	<input type="radio"/> 56x46:106:306205
	<input type="radio"/> 38x56:116:306186	<input type="radio"/> 46x50:111:306195	<input type="radio"/> 54x46:105:306202	<input type="radio"/> 56x50:115:306206
	<input type="radio"/> 42x46:102:306189	<input type="radio"/> 46x56:120:306196	<input type="radio"/> 54x50:114:306203	<input type="radio"/> 56x56:124:306207
	<input type="radio"/> 42x50:109:306190	<input type="radio"/> 50x46:104:306199		
020076	<input type="checkbox"/> 22502536-0xx	se tabell	Setepute Sedeo Support Memory h90mm SR vannavvisende trekk	Support Memory:
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:001:306250	<input type="radio"/> 42x56:014:306255	<input type="radio"/> 50x50:010:306260	<input type="radio"/> 56x46:006:306265
	<input type="radio"/> 38x50:007:306251	<input type="radio"/> 46x46:003:306256	<input type="radio"/> 50x56:016:306261	<input type="radio"/> 56x50:012:306266
	<input type="radio"/> 38x56:013:306252	<input type="radio"/> 46x50:009:306257	<input type="radio"/> 54x46:005:306262	<input type="radio"/> 56x56:018:306267
	<input type="radio"/> 42x46:002:306253	<input type="radio"/> 46x56:015:306258	<input type="radio"/> 54x50:011:306263	
	<input type="radio"/> 42x50:008:306254	<input type="radio"/> 50x46:004:306259	<input type="radio"/> 54x56:017:306264	
020076	● 22502536-1xx	se tabell	Setepute Support Memory h90mm Comfort trekk STD	/ QMP020076
020080	● (kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:101:306232	<input type="radio"/> 42x56:114:306237	<input type="radio"/> 50x50:110:306242	<input type="radio"/> 56x46:106:306247
	<input type="radio"/> 38x50:107:306233	<input type="radio"/> 46x46:103:306238	<input type="radio"/> 50x56:116:306243	<input type="radio"/> 56x50:112:306248
	<input type="radio"/> 38x56:113:306234	std ● 46x50:109:306239	<input type="radio"/> 54x46:105:306244	<input type="radio"/> 56x56:118:306249
	<input type="radio"/> 42x46:102:306235	<input type="radio"/> 46x56:115:306240	<input type="radio"/> 54x50:111:306245	
	<input type="radio"/> 42x50:108:306236	<input type="radio"/> 50x46:104:306241	<input type="radio"/> 54x56:117:306246	
020515	<input type="checkbox"/>		JAY Sittepute -oppgi art.nr.og type:	
			Se JAY-katalogen.	

Kommentar:

Q500M DK16

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setepute Form	Illustrasjoner
--------------	------------	-------------	---------------	----------------

Sedeo Stabilizer gir ekstra god mekanisk stabilitet og oppleves omsluttende for bekken og lår. Sedeo Form har utdypet kurvatur i kaldskum.

Form:

020077	<input type="checkbox"/> 22502541-0xx	se tabell	Setepute Form h110mm vannavvisende trekk	
020518	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x50:001:306072	<input type="radio"/> 46x50:003:306076	<input type="radio"/> 54x50:005:306080	<input type="radio"/> 56x61:013:306084
	<input type="radio"/> 38x56:007:306073	<input type="radio"/> 46x56:009:306077	<input type="radio"/> 54x56:011:306081	<input type="radio"/> 56x66:014:306085
	<input type="radio"/> 42x50:002:306074	<input type="radio"/> 50x50:004:306078	<input type="radio"/> 56x50:006:306082	
	<input type="radio"/> 42x56:008:306075	<input type="radio"/> 50x56:010:306079	<input type="radio"/> 56x56:012:306083	



// QMP020077

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setepute Stabilizer
------------	-------------	---------------------

Stabilizer

020078	<input type="checkbox"/> 22502525-1xx	se tabell	Setepute Stabilizer h90mm Comfort trekk	
020080	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:101:306148	<input type="radio"/> 42x56:114:306153	<input type="radio"/> 50x50:110:306158	<input type="radio"/> 56x46:106:306163
	<input type="radio"/> 38x50:107:306149	<input type="radio"/> 46x46:103:306154	<input type="radio"/> 50x56:116:306159	<input type="radio"/> 56x50:112:306164
	<input type="radio"/> 38x56:113:306150	<input type="radio"/> 46x50:109:306155	<input type="radio"/> 54x46:105:306160	<input type="radio"/> 56x56:118:306165
	<input type="radio"/> 42x46:102:306151	<input type="radio"/> 46x56:115:306156	<input type="radio"/> 54x50:111:306161	
	<input type="radio"/> 42x50:108:306152	<input type="radio"/> 50x46:104:306157	<input type="radio"/> 54x56:117:306162	




// QMP020078

020078	<input type="checkbox"/> 22502525-0xx	se tabell	Setepute Stabilizer h90mm vannavvisende trekk	
020518	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:001:306166	<input type="radio"/> 42x56:014:306171	<input type="radio"/> 50x50:010:306176	<input type="radio"/> 56x46:006:306181
	<input type="radio"/> 38x50:007:306167	<input type="radio"/> 46x46:003:306172	<input type="radio"/> 50x56:016:306177	<input type="radio"/> 56x50:012:306182
	<input type="radio"/> 38x56:013:306168	<input type="radio"/> 46x50:009:306173	<input type="radio"/> 54x46:005:306178	<input type="radio"/> 56x56:018:306183
	<input type="radio"/> 42x46:002:306169	<input type="radio"/> 46x56:015:306174	<input type="radio"/> 54x50:011:306179	
	<input type="radio"/> 42x50:008:306170	<input type="radio"/> 50x46:004:306175	<input type="radio"/> 54x56:017:306180	

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Planseater
------------	-------------	------------


	<input type="checkbox"/> 22502570	308463	Putestopp	
020082	<input type="checkbox"/> 22502513-0xx	se tabell	Plansete uten frontpute	
	<input type="radio"/> 38x46:001:305264	<input type="radio"/> 46x46:003:305236	<input type="radio"/> 54x46:005:305244	
	<input type="radio"/> 38x50:007:305265	<input type="radio"/> 46x50:011:305237	<input type="radio"/> 54x50:014:305245	
	<input type="radio"/> 38x56:016:305266	<input type="radio"/> 46x56:020:305238	<input type="radio"/> 54x56:023:305246	
	<input type="radio"/> 42x46:002:305263	<input type="radio"/> 50x46:004:305241	<input type="radio"/> 56x46:006:305247	
	<input type="radio"/> 42x50:009:305269	<input type="radio"/> 50x50:013:305242	<input type="radio"/> 56x50:015:305248	
	<input type="radio"/> 42x56:018:305270	<input type="radio"/> 50x56:022:305243	<input type="radio"/> 56x56:024:305249	



020083	<input type="checkbox"/> 22502512-018	305289	Plansete med frontpute 50mm (art.nr viser str: sb43 sd56)	
020084	<input type="checkbox"/> 22502512-112	305262	Plansete med frontpute 75mm (art.nr viser str: sb56 sd56)	

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lårstøtte og Knestøtte
------------	-------------	------------------------

020113	<input type="checkbox"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres høyre side	1)
020114	<input type="checkbox"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres venstre side	1)
020121	<input type="checkbox"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres høyre side	1)
020122	<input type="checkbox"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres venstre side	1)
020341	<input type="checkbox"/> 22509025-011	305012	Knestøtte ve 120x120 inkl feste	2)
020342	<input type="checkbox"/> 22509025-012	305011	Knestøtte hø 120x120 inkl feste	2)



Lev.art.nr	HMS art.nr:	Individuelle tilpassinger setemoduler; beskrives på forespørselskjema
------------	-------------	---

Y01164	<input type="checkbox"/> 1017108Q	Individuell tilpasset ryggpute angi form, fyll, størrelse og type trekk
Y01262	<input type="checkbox"/> 1017108Q	Individuell tilpasset setepute angi form, fyll, størrelse og type trekk










Benytt gjerne eksisterende pute fra std. sortiment som utgangspunkt. Angi evt endringer med mål og tegning som vedlegges målskjema

Kommentarer:

1) Ikke sammen med klesbeskytter/sideplate
2) Ikke sammen med benstøtter: 050015-17, 050080



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlen og sidestøtter	Illustrasjoner
			Manuell oppfellbar armlenemekanisme	
040073	● 23104150-012	304683	Armlene mekanisme oppfellbar std Hø	STD 
040073	● 23104150-011	304684	Armlene mekanisme oppfellbar std Ve	STD 
	● 22804051	298092	Festeskinne for armlenepads med dobbelt slidespor	STD
			Elektrisk Oppfellbar/Nedsenkbar Armlenemekanisme:	
	□ 1018046Q	304681	Armlenemekanisme El oppfellbar Hø	
	□ 1018047Q	304682	Armlenemekanisme El oppfellbar Ve	
	□ MC-1CH		Motor kontroll med bryter for 1stk El. armlenemekanisme	
**	□ B4Me		Festebrakett for bryter El armlenemekanisme	
**	B4Me		Angi Bryterplassering(er) :	
**	□ B4Me		Programmering av styring av El.armlenemekanisme i brukermeny på styreboks/bryterpanel R-Net	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Integralskum		
040023	□ 22504218-004	304747	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate hø	
040024	□ 22504218-003	304748	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate ve	
040025	□ 22504218-002	304750	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate hø	
040026	□ 22504218-001	304751	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate ve	
040027	□ 22504218-006	304752	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate hø	
040028	□ 22504218-005	304753	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate ve	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster komfort		
040204	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont hø	
040203	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont ve	
040074	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate hø	
040075	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate ve	
040076	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate hø	
040077	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate ve	
040078	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart stofftrekk, festeplate hø	
040079	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart stofftrekk festeplate ve	
040080	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart stofftrekk festeplate hø	
040081	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart stofftrekk festeplate ve	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Hemiplegi		
040031	□ 22804080	304741	Armlenepolster hemiplegi integralskum motsatt av styreboksside	
			Hø: ○ Ve: ○	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Klesbeskytter		
040033	□ 22504035-001	308083	Klesbeskytter seteskinne monteret, Ve	
040033	□ 22504035-002	308082	Klesbeskytter seteskinne monteret, Hø	

Kommentarer:

**) Bestilles i tillegg og leveres/monteres i Norge

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO Pro sentermontert elektrisk (LL: 36-54cm)
050071	● 20005060-001	304791	Benstøtte søyle m/feste vreg, lengdecomp. STD Inkludert justerbar stopp bryter for fotplate mot gulv
	● 21211004-135 21211005-060	308029	Kabelsett for sentermontert benstøtte OBS:Kreves 2 av hvert STD
**	□ 21505680S		Fotplate 220x150mm for benstøtte sentermontert par
050072	● 21505680	304921	Fotplate 260x150mm for benstøtte sentermontert par STD
050073	□ 247181	304924	Fotplate 310x170mm for benstøtte sentermontert par
***	□ SFC1034	328599	Polstring for std sentermontert fotplate l:24cm Gelovation par
			Leggputer
050092	● 21505678	305030	Leggpute for sentermont. Benstøtte hø/ve, NB:2 stk kreves STD
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO Pro utsvingbar elektrisk vinkelregulerbar (LL: 35-51cm)	
050017	□ Hø: 22505216-002 Ve: 22505216-001	304848 304849	Benstøttehenger Sedeo Pro elektrisk vinkelregulerbar utsvingbar hø/ve
	□ 22511005 22511004	307970 307971	Kabelpakke for elektrisk benstøtte utsvingbar - kreves 2 stk av begge art.nr.
	□ Hø: 22505010-012 Ve: 22505010-011	304646 304647	Feste for utsvingbar benstøtte/amputasjonsstøtte lavt hø/ve
			Fotplate/Leggpute *)
050088	□ 22505217-001	304932	Fotplate setebredder 385 - 400mm Sedeo Pro
050089	□ 22505217-002	304933	Fotplate setebredder 420 - 460mm Sedeo Pro
050090	□ 22505217-003	304934	Fotplate setebredder 480 - 520mm Sedeo Pro
050091	□ 22505217-004	304935	Fotplate setebredder 540 - 560mm Sedeo Pro
050082	□ 9010430	240229	Leggpute utsvingbar inkl feste hø/ve 2 stk. kreves
050083	□ 22505114-005	305026	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:385-420 mm *) u feste 2 stk. kreves
050083	□ 22505114-006	305027	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:440-550 mm *) u feste 2 stk. kreves
	□ 9010160	307576	Feste for leggplate polstret 2 stk. kreves
050084	□ 90009061	304982	Hælstropp Sedeo Pro passer hø/ve
050200	□ 22509129-002	305005	Knestøttepute hø integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.
050200	□ 22509129-001	305008	Knestøttepute ve integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.
			*) Vær obs: velg riktig setebredde
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Amputasjonsstøtte
050142	□ 22505200-002	304644	Amputasjonsstøtte Hø, <i>velg også feste : 22505010-012</i>
050143	□ 22505200-001	304645	Amputasjonsstøtte Ve, <i>velg også feste : 22505010-011</i>
	□ 22505010-012	304646	Feste amputasjonsstøtte Hø
	□ 22505010-011	304647	Feste amputasjonsstøtte Ve









Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

*) Vær obs: velg riktig setebredde

Q500M DK16

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør	Illustrasjoner
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bilfeste	
090205	<input type="checkbox"/> 503637		Dahl's docking montert på stolen, med 1stk 8mm spacer	
	503125		Dahl's docking (velges i tillegg til 503637)	
090128	<input type="checkbox"/> 22509015-001	307042	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 1700mm , velg også feste : 22809095	
090129	<input type="checkbox"/> 22509015-002	307043	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 2700mm , velg også feste : 22809095	
090123	<input type="checkbox"/> 22809095		Belteinnfesting for sideskinne	
090110	<input type="checkbox"/> 22509080-012	308666	Speil Hø (motsatt JSM side)	
090118	<input type="checkbox"/> 22509080-011	308667	Speil Ve (motsatt JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-002	308664	Speil Hø (samme som JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-001	308665	Speil Ve (samme som JSM side)	
030605	<input type="checkbox"/> 22509056	304627	Abduksjonskloss (1)	
030605	<input type="checkbox"/> 22509054	304625	Feste Abduksjonskloss 1)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Vesker / Holdere	
090120	<input type="checkbox"/> 9004673	307654	Veske armlenemontert med glidelås	
**	<input type="checkbox"/> 1017051		Veske armlene montert	
**	<input type="checkbox"/> ALF6907	252353	Veske m/klaff Alfsnes (innfestning)	
**	<input type="checkbox"/> 1017986		Holder for oksygenflaske (fastmontert)	
**	<input type="checkbox"/> 7109051		Holder for oksygenflaske (kun veske fra Gemino)	
**	<input type="checkbox"/> 22509060Q		Krykkeholder	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Annet tilbehør	
**	<input type="checkbox"/> UN099	079928	Presenning	
**	<input type="checkbox"/> 3007900	139123	Oppladbar luftpumpe	
**	<input type="checkbox"/> 5005220		Universalplate for seteinnfestning støp/eksterne seteenheter	
	<input type="checkbox"/> A0753S		Eksternt OBC ladeuttak L; 1,75cm for Scoot som selvstendig master	
**	<input type="checkbox"/> 5005309Q		Brakett for eksternt ladeuttak	
090147	<input type="checkbox"/> RSS-OBC	251496	Fjernstyrt stopp Switch-It for innkobling i OBC	
**	<input type="checkbox"/> 5005206		Feste til bruk for rolltalk, Mediaenheter etc for stillbare rørstag MWD	
**	<input type="checkbox"/> 1017108L1-12		Pute sete lav for bruk i bil. SB: <input type="text"/> SD: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/> 1017108	205112	Setemodul. Individuelt tilpassede sete/ryggputer	
**	<input type="checkbox"/> 1017980		Adapter for kortere SD	
**	<input type="checkbox"/> 5005120Q		El. oppfellbar fotplater sentermontert elektrisk benstøtte	
**	<input type="checkbox"/> B4Me		Fotkasse Q-serie	
**	<input type="checkbox"/> B4Me		Amputasjonsstøtte for sentermontert benstøtte	
**	<input type="checkbox"/> 1015507	206388	Rullebelte med polstring	
**	<input type="checkbox"/> 5005247Q	307954	Kinetic balance Innfesting vest skulder	
**	<input type="checkbox"/> 5005246Q	307045	Kinetic balance hoftebelte feste	
**	<input type="checkbox"/> 5005245Q	307046	Kinetic balance lårbelte (setebaseplassert)	
**	<input type="checkbox"/> 22509065Q	313924	Festekroker rygg (sett av 2 stk)(for innfesting i skinne seterygg) <i>ikke SB38</i>	
**	<input type="checkbox"/> 5005215Q	307760	Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 5005215QB3	307629	Feste til Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-002	307763	Forflytningshåndtak hø	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-001	307764	Forflytningshåndtak ve	

Kommentarer:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, be evt. om B4Me løsning


**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

For mer informasjon
besøk vår hjemmesidewww.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024


Lev.art.nr **HMS art.nr:** **Bord med utsparring til Joystick monteres motsatt Joystickside***Velg Bord med tilhørende festearm under. Bordplate 63 cm passer for SB opptil 50 cm.**Bord og innfesting leveres løst og monteres/tilpasses ved levering.*

090040	<input type="checkbox"/>	20009276	307591	Festearm komplett til bord med hel bordplate utsvingbart
090125	<input type="checkbox"/>	90009097	308466	Polstring for hel bordplate
090126	<input type="checkbox"/>	9002019-001	307124	Bordplate med kanter b:63cm joystick Hø
090126	<input type="checkbox"/>	9002017-001	307125	Bordplate med kanter b:63cm joystick Ve
090040	<input type="checkbox"/>	90009005	307123	Bordplate Flat overflate b:63cm joystick Hø/Ve
	<input type="checkbox"/>	90009102-002	307107	Bordplate Flat overflate b:75cm joystick Hø/Ve
	<input type="checkbox"/>	20009275-001	307112	Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord hø
	<input type="checkbox"/>	20009275-002	307593	Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord ve
090046	<input type="checkbox"/>	90009036-001	307842	Bordplate halvbord b30 hø/ve



Kommentar:








Q500M DK16			
QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris			
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks / Elektronikk
110016	<input type="checkbox"/> 21011018		Styreboks R-Net LED JSM aktuator og lys knapper 1)
110013	<input type="checkbox"/> 20011016-001	308861	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender
110023	● 20011016-002	308860	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender og Blåtanssender STD
	● 20011032-120	307974	Kabel R-Net vinklet kontakt STD
1) LCD støtter ikke Direct Access , velg Ctrl+5 dersom bruker skal ha bryterpanel.			
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks montering	
110056	● 22509070-002	308453	Parallellbeslag utsvingbar inkapslet mekanisme hø/ve STD
110050	<input type="checkbox"/> 20009099	307720	Fast beslag joystickfeste hø/ve
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks plassering	
110052	●		Styreboks på høyre side STD
110053	○		Styreboks på venstre side
119008	<input type="checkbox"/>	Ønsker annet språk enn Norsk i display, angi språk: <input type="text"/>	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Joystick grep - tilbehør	
090505	<input type="checkbox"/> 014860	308842	Joystick grep golfball d 42mm
090506	<input type="checkbox"/> 172384.3801	308846	Joystick grep T-grep bredde 82mm
090507	<input type="checkbox"/> 172384.3800	308841	Joystick grep myk ball 70mm
090508	<input type="checkbox"/> 172384.3804	308840	Joystick grep kule plast d 35mm
090045	<input type="checkbox"/> 6003447	308848	Joystick grep kule plast d 48mm
090509	<input type="checkbox"/> 000934.0139	308843	Joystick grep hakekopp d 37mm
090512	<input type="checkbox"/> 172384.3803	308844	Joystick grep pennegrepp 80x15mm
090511	<input type="checkbox"/> 172384.3802	308845	Joystick grep sopp formet d 45mm
**	<input type="checkbox"/>		Individuell tilpasset, beskriv på B4Me skjema.
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk - programmering R-Net	
090066	<input type="checkbox"/> 108532	168637	PC programmerer R-net inkl kabel, dongel og software
090064	<input type="checkbox"/> 108664 015574	168639 168626	Håndprogrammerer DTT R-Net med tilkoblingskabel
110004	● 20011080-004	308102	Elektronikk R-Net 120A STD
Setefunksjonsmodul og Lysmodul R-Net			
110032	● 21011013	213075	Aktuator og Lysmodul ISM6-L STD
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks bordmontering	
110143	<input type="checkbox"/> 20009277	307592	Innfestings arm med feste armlen for bordplate med utsparring for styreboks
110143	<input type="checkbox"/> 6002050	308850	Styreboks komplett for nedfelling i bordplate
110143	<input type="checkbox"/> 9003840-001	307122	Bordplate med utsparring for nedfellbar styreboks
110080	○		Monteres høyre side
110081	○		Monteres venstre side
Kommentarer:			



***) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Direct Access og Ctrl+5	Illustrasjoner
Kan montere 1 stk Direct Access pr master JSM (i tillegg til evt Ctrl+5 bryterpanel)				
110174	● 20011265	307208	Direct Access bryterpanel kort kabel, styreboksside m feste	STD 
	□ 20011267	307209	Direct Access bryterpanel lang kabel, armlene motsatt styreboksside m festemateriel	
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Ctrl+5	Illustrasjoner
Kan montere 2 stk Ctrl+5 paneler pr stol (i tillegg til evt Direct Access bryterpanel)				
Ctrl+5 bryterpanel montering				
110180	□ 21709011	251376	Ctrl+5 bryterpanel monteres i styreboks	
110181	□ 22509070-001	307961	Ctrl+5 bryterpanel monteres motsatt styreboksside	
**	□		Ctrl+5 bryterpanel montert på rygg*): Hø: □ Ve: □	
			*)Se tilbehør/deler på side 15 for fester	
110043	inkl i nr.nedenfor:		Ctrl+5 Voice Brytertype	
110175	□ 20011190-101		Ctrl+5 Voice, Flate gule knapper inkl. USB ladeuttak	
110176	□ 20011190-001		Ctrl+5 Voice, Høye hvite brytere, inkl. USB ladeuttak	
110179	□ 21709011	251376	Monteringsplate Ctrl+5 på styreboks	
	□ 20011034	308014	Y-Skjøtekabel for bruk ved innkobling Ctrl+5 bryter	
CTRL+5 bryterpanel kan programmeres i ulike Modus og den kan også settes opp via Assignable Buttons for å betjene funksjoner som er koblet til stolen				










DENNE HALVSIDEN FINNES OGSÅ PÅ SKJEMAET FOR SPESIALSTYRINGER R-Net

OMNI2 Styringsenhet for tilkobling av inntil 2 ulike individuelle joysticker, hodestyringer, sug&blås, samt bryterstyring og brytere. Vi bistår ved valg av alternative styringer for tilkobling og bruk med **Omni2**.

Omni2 styrer også IR og Blåtann signaler slik at omgivelseskontroll og Tlf/Pad/Pc kan betjenes via rullestolen.



NB!
Ønskes flere valg av SPESIALSTYRINGER, åpne eget skjema her

Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Kontroll modul og skjerm med veske og tilkoblingskabel R-Net	
□ 108312	168622	R-Net kontaktblokk for 4 bus kabler. Brukes v/tilkobling ekstra R-Net kabler v/behov	
110116	□ 20011230-010	308100	Omni2 enhet 
110116	□ 20011236-200	307986	Kabel Display 
110116	□ 20011231-010	308875	Omni2 Display 
Montasjesett Omni2, bag med R-Net kabel og ladeuttak og plass for kabler			
□ 20009190-010	307339	307339	Bag Omni2 
110116	□ 22509145	307566	Brakett for ryggmontering Omni2 bag 
	□ 20011035	307977	Kabel R-Net 
	□ 20011034	308014	Y-Skjøtekabel ved innkobling av Omni2 som sekundær master 
Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Skjermplassering med Link-It innfestingmoduler	
110119	□ 20009251	307556	Fastmontert Hø armlene 
110120	□ 20009251	307556	Fastmontert Ve armlene 
110123	□ 20009252	307558	Utsvingbart beslag Hø armlene
110124	□ 20009252	307558	Utsvingbart beslag Ve armlene
Ved behov for individuell plassering oppgi mål og plassering. Velg Link-It komponenter (se egen katalog,) alternativt løses via B4Me.			
Se Link-It-katalog			

Se også eget skjema for spesialstyringer

***) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

LEDSAGERSTYRINGER JSM og Dual

Illustrasjoner:


kun internt: Lev.art.nr: HMS Art.nr:

KUN INFO: Både brukerstyrt og ledsagerstyrt Kun ledsagerstyrt (flytt std. Styreboks)**Standard JSM flyttet til rygg**

110020 Dersom standard styreboks ønskes flyttet fra armlene til rygg, velges følgende:

110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**Ekstra JSM montert på rygg**110023 20011016-002 308860 Ekstra JSM2 styreboks f/montering på rygg, velg også skjøtekabel + Y-kabel under 20011032-120 307974 Kabel R-Net vinklet kontakt 9002481 Skjøtekabel 1.0m 20011034 308014 Skjøtekabel Y-kabel110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**DUAL ledsagerstyreboks montert på rygg**110021 21011025 203099 Dual Ledsagerstyreboks 9002481 Skjøtekabel 1.0 m 20011034 308014 Skjøtekabel Y-kabel110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**Ledsagerstyringer fortsetter på neste side...**

Kommentar:



LEDSAGERSTYRINGER Scoot og Attende

Illustrasjoner

Lev.art.nr: HMS Art.nr:



SCOOT ledsagerstyring regulerbar ryggmontert (kan ikke kombineres med Ctrl+5 Voice bryter)

**	<input type="checkbox"/>	LEDQPSCO	308889	Scoot leds.styring m/kabel og feste, nedfell og høydereg.bar, velg også A0753S
**	<input type="checkbox"/>	A0753S	293026	Ekstern Ladekontakt MA velges dersom Scoot eneste Master i styresystemet
**	<input type="checkbox"/>	5005309Q	293027	Feste ekstern ladekontakt MA velges dersom A0753S er valgt
**	<input type="checkbox"/>	M015-91		Monteringsbrakett for Bryterpanel på Scoot ledsagerstyre
**	<input type="checkbox"/>	P016-98		Bryterpanel for Scoot cjsm2, flate knapper
**	<input type="checkbox"/>	P016-99		Bryterpanel for Scoot cjsm2, høye brytere



Merk! Montering av Scoot ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt

ATTENDE ledsagerstyring regulerbar festet på rygg

**	<input type="checkbox"/>	LEDKTATT28	308880	Attende Ledsagerstyring inkl.Dual styreboks (21011025) og kabler 1)
----	--------------------------	------------	--------	---


1) Dersom std JSM ønskes flyttet inn i Attende-mekanisme, krediter: 21011025.

Merk! Montering av Attende ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt



Tilbehør/deler til Ledsagerstyringer

**	<input type="checkbox"/>	555546-1		Sedeo Pro festemekanisme Attende ledsagerstyring inkl Baseplate
**	<input type="checkbox"/>	EL4727-1		Baseplate for montering av ledsagerstyringer og tilbehør. *)
*) Baseplate passer festemekanisme Attende og Scoot. Velges v/mont av flere tilbehør m/ Scoot				
**	<input type="checkbox"/>	555561		Festebrakett f/Ctrl+5 og Direct Access på Baseplate til ledsagerstyring rygg
**	<input type="checkbox"/>	EL4682	308412	Ledsagerstyringsfeste med håndstøtte f/ryggmontering på Baseplate, ○ Hø ○ Ve
**	<input type="checkbox"/>	5005320		Nødstopp Std bryter for bruk alene, velg også Festeplate: 555560
**	<input type="checkbox"/>	555560		Festeplate til Std Nødstopp bryter: 5005320, for montering i Baseplate



Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge



Besøk vår hjemmeside
www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Diverse	Illustrasjoner
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.0	216116	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XS	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.1	216513	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: S	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.2	216514	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: M	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.3	216515	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: L	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.4	216516	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XL	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.0	216534	Ankle Positioning Velcro Closure Strl XS	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.1	216535	Ankle Positioning Velcro Closure Strl S	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.2	215256	Ankle Positioning Velcro Closure Strl M	
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.3	213225	Ankle Positioning Velcro Closure Strl L	
**			Se flere produkter og beskrivelser i Kinetic Balance katalog.	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.001	288765	Raincape Plus, Grå str. XS (X-liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.002	288766	Raincape Plus, Grå str. S (liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.003	288767	Raincape Plus, Grå str. M (medium)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.004	288768	Raincape Plus, Grå str. L (stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.005	288769	Raincape Plus, Grå str. XL (X-stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.002	288784	Raindek ETX, varmepose str. S (liten) finnes også i 2 mindre størrelser.	
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.003	288785	Raindek ETX, varmepose str. M (medium)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.004	288786	Raindek ETX, varmepose str. L (stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDET.X.BLK.005	288787	Raindek ETX, varmepose str. XL (X-stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.001	288770	Raindek Long, sort str. XS (X-liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.002	288771	Raindek Long, sort str. S (liten)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.003	288772	Raindek Long, sort str. M (medium)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.004	288773	Raindek Long, sort str. L (stor)	
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.005	288774	Raindek Long, sort str. XL (X-stor)	
**			Se flere produkter og beskrivelser i Bekledningsprodukter	
**	<input type="checkbox"/> 8007	154779	Sete-/Ryggavlaster, 46x55 cm	
**	<input type="checkbox"/> 8008	154772	Fotavlaster, one size (par)	
**	<input type="checkbox"/> 2145	217575	Armbeskytter, one size (par)	
**	<input type="checkbox"/> 8015	155074	Albuebeskytter, one size (par)	
**			Se flere produkter og beskrivelser på hjemmesiden.	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tjenester	
**	<input type="checkbox"/>	308928	Utprøving enhetspris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308922	Tilpasning på brukt elektrisk rullestol timepris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308920	Individuell tilpasning på ny og brukt elektrisk rullestol timepris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308918	Reparasjon timepris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308926	Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker enhetspris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308925	Klargjøring til gjenbruk enhetspris	Antall:
**	<input type="checkbox"/>	308916	Reisetid timepris	Antall:
	<input type="checkbox"/> DIETT		Oppholdsgodtgjørels statens satser, der reisekost ikke inngår i tjenesten ***	Ihht bilag:
	<input type="checkbox"/> 19		Bom , Taxi , andre påløpte reiseutgifter.. ***	Ihht bilag:
	<input type="checkbox"/> 12		Kjøregodtgjørelse, Km sats ihht statens satser Sats: ***	Antall:

Kommentarer:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

For mer informasjon

***) Belastes når Utprøving, Reperasjon og Individuell tilpassing - samt Tilpassing av brukt rullestol - utføres hos bruker.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

besøk vår hjemmeside

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.nowww.SunriseMedical.no